品番：EA469FF-11A

品名：1・1/2"x 1" 溶接同心ﾚﾃﾞｭｰｻｰ(ｽﾃﾝﾚｽ製)

販売価格	1,500円（税抜）／ 1,650円（税込）		
カタログ価格	1,500円（税抜）／1,650円(税込)		
在庫数	最新在庫：1　（2026/02/19 14:19現在）		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1058ページ		



仕様

呼び径	40A（1・1/2）×25A（1）	材質	ステンレス(SUS304W)
呼び厚さ	Sch.10S	外径	48.6mm/34.0mm
内径	43.0mm×28.4mm	厚さ	2.8mm×2.8mm
端面間距離	63.5mm	重量	約170g
最高使用温度	200℃		
突合せ溶接式管継手（JIS B 2313）			
同心レジューサ			

株式会社エスコ
大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.