品番：EA469FJ-6A

品名：3/4" /10K 溶接差込みフランジ(ｽﾃﾝﾚｽ製)



販売価格	1,780円（税抜）／ 1,958円（税込）		
カタログ価格	1,780円（税抜）／1,958円(税込)		
在庫数	最新在庫：1　（2025/12/15 23:54現在）		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1101ページ		





仕様

フランジ形状	板フランジ	呼び圧力	10K
材質	SUSF304	呼び	20(3/4)
外径	100mm	ボルト中心円径	75mm
ボルト穴径	15mm	ボルト穴数	4
内径	27.7mm	適用管外径	27.2mm
フランジ厚	14mm	適用規格	JIS B2220
重量	約720g	最高使用温度	200℃
スリップオン溶接式板フランジ			

株式会社エスコ
大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.