品番：EA470BH-102

品名：Rc 1/4" 電動式三方ﾎﾞｰﾙﾊﾞﾙﾌﾞ(AC100V/ｽﾃﾝﾚｽ

販売価格	48,700円（税抜）／ 53,570円（税込）		
カタログ価格	48,700円（税抜）／53,570円(税込)		
在庫数	最新在庫：0　（2026/02/19 16:55現在）		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			



仕様

メーカー	キッツ（KITZ）	型番	EA100-UTNE-8A
呼び径(A呼称)	8	ねじサイズ	Rc1/4”
最高使用圧力	80℃以下の水・油・空気：1.0MPa 100℃以下の水・油・空気：0.5MPa	材質	ボデー：SCS14A ボールシート：カーボンファイバー入PTFE ステム：SUS316+Crめっき Oリング：FKM ボール：SUS316
電源	AC100V(50/60Hz)	定格電流	90mA
最大消費電力	9W	最大出力トルク	1.9N・m
定格時間	連続	絶縁等級	JIS C4003 E種
マイクロスイッチ接点容量	AC125V 2A（抵抗負荷）AC250V 0.6A（抵抗負荷）	位置リミットスイッチ	開、閉各1個（有電圧）
絶縁耐圧	AC1500V（1分間）又は AC1800V（1秒間）	使用環境	屋外使用可 （直射日光不可）
周囲温度	−20℃～+50℃	潤滑方式	グリース
過負荷保護装置	インピーダンスプロテクト	塗装	ハウジング：黒色 カバー：ライトブルーハンマートーン
機能	90℃正逆回転	防水構造	IEC60529 IP56相当

開閉時間	50Hz:約6秒 60Hz:約5秒		
レデューストボア型			
※可燃性ガス、毒性ガスには使用できません。			

代替品

	品番 EA470BG-102 **コメント** 材質：青銅になります。

株式会社エスコ
大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.