

取扱中止
取扱中止


	内容量	外寸(mm)	内寸(mm)	有効内寸(mm)	折り畳み時高さ	圧縮荷重	入り数
EA506AA-5	42.0L	530×366×289	494×336×254	492×334×254	83mm	7.06KN	1個
EA506AA-5A							5個
EA506AA-6	50.4L	530×366×342	494×336×307	492×334×307	102mm	6.96KN	1個
EA506AA-6A							5個
EA506AA-7	73.9L	649×439×340	600×405×305	599×404×305	90mm	18.52KN	1個
EA506AA-7A							5個

○特長

- ・オールプラスチック製なのでリサイクルが容易
- ・金属探知機による異物混入確認が可能。
- ・さびなどの発生が無く衛生的
- ・折りたたみコンテナにフタを一体化。フタの紛失防止をします
- ・ラベル剥離用シボ面を設置。使用されたラベルなどの糊残りを軽減
- ・機密性の高い折りたたみコンテナ
- ・折りたためば約1/4のスペースに
- ・フタは方向性無く閉めることが可能な機構を設けました



○材質…ポリプロピレン



外寸:AXBXC
内寸:DXEXF
有効内寸:GXHXI

○使用上の注意

- 適正荷重内での使用厳守
内容重量は20kg以内を目安にご使用ください。圧縮荷重は座屈荷重であり、使用段階荷重はその数値の1/4以内としてください。その数値以上で段積みされますと座屈、倒壊します。
- 静電気発生への注意
プラスチック製コンテナは、乾燥時に静電気を帯び、接触時に軽い電気ショックを受けることがありますので、ご注意ください。
- 火気厳禁
可燃性の樹脂で作られています。溶接の火花や直火などに当てますと着火し、火災の恐れがありますので、ご注意ください。
- 衝撃強度の低下
極度の高温状態では変形、低温状態では衝撃強度の低下による破損の恐れがあります。
- すべりへの注意
濡れた手で持ち運びするとすべり落とすなどの危険がありますのでご注意ください。
- 使用場所の注意
凸凹や傾斜面での使用は避け、なるべく平坦な場所でご使用ください。
砂利道、バラスを敷いたところ、倉庫の段差のあるところなど安定の悪い箇所での使用は避けてください。荷崩れの原因となります。
- 保管時の注意
空きコンテナを保管するときは、高く積みますと地震・強風などの外的要因にて倒壊する恐れがありますので、ご注意ください。また、強風時の場合は風に飛ばされないような措置をしてください。

○安全に長期間ご使用いただくために

- 直射日光を避ける
直射日光に長時間暴露すると、物性が低下しますのでできるだけ直射日光を避けて保管してください。
- 耐薬品性について
強酸薬品、界面活性材、有機溶剤、油などの付着により、衝撃強度の低下や曲げ剛性の低下が起こることがありますので、ご使用される場合はこれらの薬品が付着しないようご注意ください。付着した場合は、布などで綺麗に拭取ってからご使用ください。
- 耐衝撃性について
放り投げたり、上に飛び乗ったり、積荷などを落としたりしないでください。