品番：EA470CR-11

品名：G 1/4"xRc1/4"ﾆｰﾄﾞﾙﾊﾞﾙﾌﾞ(圧力計/ﾛﾝｸﾞﾊﾝﾄﾞﾙ

販売価格	5,350円（税抜）／ 5,885円（税込）		
カタログ価格	5,350円（税抜）／5,885円(税込)		
在庫数	最新在庫：2　（2025/07/18 03:47現在）		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0768ページ1066ページ		



仕様

メーカー	キッツ（KITZ）	型番	BCGVL-8A
最高使用圧力	-29～80℃の水・油・空気：2.8MPa	材質	ボディ：青銅鋳物(CAC406C) ステム：黄銅(C3604)
ねじサイズ	G1/4”×Rc1/4”	接続形状	テーパめねじ×平行めねじ
クラス	20K		
圧力計用ニードルバルブ			
丸形ロングハンドル			
※可燃性ガス、毒性ガスには使用できません			

株式会社エスコ
大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.