品番：EA470VB-13A

品名：# 13 ボールバルブ(ｺﾝﾊﾟｸﾄ型)

販売価格	2,500円（税抜）／ 2,750円（税込）			
カタログ価格	2,500円（税抜）／2,750円(税込)			
在庫数	最新在庫：4　（2025/12/15 05:34現在）			
商品入数	1	販売単位	個	
カタログページ	1093ページ			




仕様

ボディ材質	U-PVC (硬質ポリ塩化ビニル樹脂)	シール材質	シート：PTFE Oリング：EPDM
最大許容圧力(常温)	1.0MPa(10.2kgf/cm2)	流体温度	0～50℃
呼び径(塩ビ管)	13	全長	69mm
適合管外径	18.20mm		
構成部品が少なく軽量・コンパクトのため、狭い場所に向き、各種プラントの装備配管などに最適			
球体の弁体により、流路がストレートで流体抵抗が極めて小さい(優れた水特性)			
熱膨張、収縮により、ハンドル操作が困難になる心配が少ない			
シートはPTFEを採用しているため、耐食性、耐薬品性、耐摩耗性に優れている			

株式会社エスコ
大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.