品番：EA475AZ-20

品名：200x5.0mm 結束バンド(耐熱・耐候性/100本)

販売価格	1,980円（税抜）／ 2,178円（税込）		
カタログ価格	1,980円（税抜）／2,178円(税込)		
在庫数	最新在庫：18　（2025/07/04 13:20現在）		
商品入数	100	販売単位	PK
カタログページ	1160ページ		



仕様

メーカー	ヘラマンタイトン	型番	Z80R-HSW
商品名	Zタイ	結束径	φ1.5～50mm
全長	200mm	幅	5.0mm
厚み	1.3mm	ループ引張強度	355N（36.22kgf）
使用温度範囲	−40～+110℃	材質	66ナイロン
色	黒	入数	100本

優れた耐振動性と耐衝撃性・機械的強度を持ち合わせたプラスチック一体成形品

ストラップをヘッドに入れる際の挿入抵抗が低く、作業性に優れています

モーター周り、工作機械、製造機械や鉄道車両、自動車、船舶など、振動が多く発生する場所での結束に最適です

耐熱・耐候

高温・屋外外環境下

ロイドレジスター(LR)船級規格

RoHS適合

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.