品番：EA475GH-1

品名：12x18x25mm 結束ﾊﾞﾝﾄﾞ用ｺﾝｸﾘｰﾄｱﾝｶｰ(20個)

販売価格	1,810円（税抜）／ 1,991円（税込）		
カタログ価格	1,810円（税抜）／1,991円(税込)		
在庫数	最新在庫：4　（2025/07/22 22:01現在）		
商品入数	20	販売単位	pk
カタログページ	1161ページ		


床下の配線・配管固定

給湯設備室外機の配管固定

エアコン室外機の配管固定

PF管をしっかりと固定するズレ防止のリブ付き

幅12.7mmまでのインシュロックタイ・エンドレスタイの併用が可能です。

仕様

メーカー	ヘラマンタイトン	型番	CA1
取付穴径	φ6.0mm	許容静荷重	39.2N（4kgf）
適合サイズ	結束バンド幅：2.2～12.7mm バンド厚さ：1.0～4.6mm	全長	32.4mm
使用温度範囲	−40～+85℃	適応材料	コンクリート、サイディンボード ※石膏ボードには使用できません。
材質	66ナイロン	色	アイボリー
入数	20個		
エアコン室外機の配管固定、給湯設備室外機の配管固定、床下の配線・配管固定に			
下穴を開けて指で押し込むだけの簡単固定			
幅12.7mmまでの結束バンドを使用して配管や配線を固定します			
ズレ防止リブ付きなので、PF管をしっかりと固定することができます			
耐候・屋内外使用			
RoHS適合品			

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.