

ベアリング交換ツール MK10-30

内径10mm～30mmまでのベアリングの取り付けと内径10mm～85mmのベアリングの取り外しがこのセットだけで迅速、正確、安全に行えます。
 又、このキットにはスライディングハンマーが含まれており、ハウジングに組み込まれたシャフトの無いベアリングも取り外す事が可能です。

取り付け

ベアリングに応じた適切なリングとスリーブを選び、ハンマーでベアリングを押し込む



取り外し

ベアリングに応じた適切なプーラーボルトとプーラーアームを選択し、プーラーアームをベアリングの内外輪の間にフックしてプーラーボルトに固定します



ロックンクック構造

対応ベアリング表


| ベアリング型式 | 取外し用 | | | 取り付け用 | | |
|---------|---------|---------|-----|----------|-----------|---|
| | プーラーボルト | プーラーアーム | カラー | インパクトリング | インパクトスリーブ | |
| 6000 | M12 | A1 | 1 | A10/26 | | A |
| 6200 | M12 | A1 | 1 | A10/30 | | |
| 6300 | M12 | A3 | 1 | A10/35 | | |
| 6001 | M12 | A1 | 2 | A12/28 | | |
| 6201 | M12 | A2 | 2 | A12/32 | | |
| 6301 | M12 | A3 | 2 | A12/37 | | |
| 6002 | M12 | A1 | 3 | A15/32 | | |
| 6202 | M12 | A2 | 3 | A15/35 | | |
| 6302 | M12 | A3 | 3 | A15/42 | | |
| 6003 | M12 | A1 | 4 | A17/35 | | |
| 6203 | M12 | A2 | 4 | A17/40 | | |
| 6303 | M16 | A4 | 4 | A17/47 | | |
| 6403 | M16 | A5 | 4 | B20/52 | | |
| 6004 | M12 | A2 | 5 | B20/42 | | |
| 6204 | M12 | A3 | 5 | B20/47 | | |
| 6304 | M16 | A4 | 5 | B20/52 | | |
| 63/22 | M16 | A4 | 6 | B25/52 | | |
| 6005 | M12 | A2 | 6 | B25/47 | | |
| 6205 | M12 | A3 | 6 | B25/52 | | |
| 6305 | M16 | A5 | 6 | B25/62 | | |
| 63/28 | M16 | A5 | 7 | B30/62 | | |
| 6006 | M12 | A2 | 7 | B30/55 | | |
| 6206 | M16 | A4 | 7 | B30/62 | | |
| 6306 | M16 | A5 | 7 | B30/72 | | |
| 6007 | M12 | A3 | | | | B |
| 6207 | M16 | A5 | | | | |
| 6307 | M16 | A5 | | | | |
| 6008 | M12 | A3 | | | | |
| 6208 | M16 | A5 | | | | |
| 6009 | M12 | A3 | | | | |
| 6209 | M16 | A5 | | | | |
| 6010 | M12 | A3 | | | | |
| 6210 | M16 | A3 | | | | |
| 6011 | M16 | A4 | | | | |
| 6211 | M16 | A5 | | | | |
| 6012 | M16 | A4 | | | | |
| 6013 | M16 | A4 | | | | |
| 6014 | M16 | A5 | | | | |
| 6015 | M16 | A5 | | | | |
| 6016 | M16 | A5 | | | | |
| 6017 | M16 | A5 | | | | |

シャフトがある場合 (内径10～85mm)

固定バーを取り付け、プーラーボルトを回してベアリングを引き抜く

シャフトがない場合 (内径10～30mm)

内輪上部にカラーを取り付け、プーラーボルト上部にスライディングハンマーを固定し、ベアリングを引き抜く



その他取扱製品

グリス・オイル自動給油器



シマルーベ

ベアリングヒーター



シマサーム

代理店名

総輸入元



株式会社エスティジェイ

〒213-0002 神奈川県川崎市高津区二子1-26-26 TEL: 044-850-1401 FAX: 044-850-1402
 URL: <http://www.stjcorp.jp/>