品番：EA501AE-10

品名：3本組 ﾎﾞｰﾙｼﾞｮｲﾝﾄﾛｯｸﾅｯﾄﾚﾝﾁ

販売価格	11,800円（税抜）／ 12,980円（税込）		
カタログ価格	11,800円（税抜）／12,980円(税込)		
在庫数	最新在庫：1　（2025/05/13 02:31現在）		
商品入数	1	販売単位	St
カタログページ	0324ページ		



包装イメージ
W459×D173×H33



No.	D1	D2	L	T	差込角	有効長
AS801-1719	28	32	400	6	—	—
AS801-17	28	30	129	6	12.7	100
AS801-19	32	30	131	6	12.7	100

仕様

メーカー	京都機械工具（KTC）	型番	ATS8013
＜セット内容＞3本組セット 　サイズ	ロングタイプの緩め専用レンチ：17×19mm 12.7sq.差込角付きの締付専用レンチ：17mm、19mm	全長(mm)	400、129、131
用途	ボールジョイントのロックナットの取付け、取外し		

ロングタイプの緩め専用レンチと1/2”差込角付の締付専用レンチ2サイズをセット

緩め、締付レンチとも鍛造成形で、厚さ6mmを実現。ロックナットとドライブシャフトの隙間が狭い車両に最適

口径側、差込角側にパワーフィット形状を採用。より確実な緩め、締付作業が可能

緩め専用レンチは、力の入るロングタイプを採用。両端部を10°オフセットさせ、裏表で異なる振れ角で、作業空間を確保。

締付専用レンチは1/2”差込角付きで、トルクレンチを用いて締付トルク管理が可能。有効長100mmで、トルク換算が容易に行えます

株式会社エスコ
大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.