



ステンレス(切削用)ヤスリ FILES FOR STAINLESS STEEL

030




■特長

- 素材は特殊高級鋼材SKS-8種を使用。
- 斜刃の働きにより、難削材に切り込みが入り、平行刃でなめらかな仕上がり。
- ステンレス鋼などの難削材に適しています。

■Material : SKS-8(JIS)

■Use : For stainless steel



規格表 STANDARD TABLE

| INCH | | mm | | BOX pcs | 平 HAND | | | 半丸 HALF ROUND | | | 丸 ROUND | | |
|------|-----|----|---|------------|----------|--------|----------|---------------|--------|----------|---------|--------|----------|
| W | T | W | T | | W × T mm | kg-doz | ITEM NO. | W × T mm | kg-doz | ITEM NO. | W mm | kg-doz | ITEM NO. |
| 6 | 150 | 40 | 6 | 6 | 16 × 4 | 0.92 | HI 15005 | 16 × 5 | 0.88 | HA 15005 | φ 6 | 0.52 | MA 15005 |
| 8 | 200 | 50 | 6 | 6 | 21 × 5 | 1.94 | HI 20005 | 21 × 6 | 1.88 | HA 20005 | φ 8 | 1.10 | MA 20005 |
| 10 | 250 | 60 | 6 | 6 | 25 × 6 | 3.36 | HI 25005 | 25 × 7 | 3.16 | HA 25005 | φ 10 | 2.04 | MA 25005 |

目の粗さ表 CUTTING No. TABLE

| 150mm cuts/cm | 200mm cuts/cm | 250mm cuts/cm | 5本組 cuts/cm |
|---------------|---------------|---------------|-------------|
| 13 | 12 | 11 | 10 |

| メーカー型番 | 品名 | EA品名 |
|---------|----------------------|--------------|
| HI15005 | 150mm やすり(ステンレス用 平) | EA521TR-150A |
| HI20005 | 200mm やすり(ステンレス用 平) | EA521TR-200A |
| HI25005 | 250mm やすり(ステンレス用 平) | EA521TR-250A |
| HA15005 | 150mm やすり(ステンレス用 半丸) | EA521TR-150B |
| HA20005 | 200mm やすり(ステンレス用 半丸) | EA521TR-200B |
| HA25005 | 250mm やすり(ステンレス用 半丸) | EA521TR-250B |
| MA15005 | 150mm やすり(ステンレス用 丸) | EA521TR-150C |
| MA20005 | 200mm やすり(ステンレス用 丸) | EA521TR-200C |
| MA25005 | 250mm やすり(ステンレス用 丸) | EA521TR-250C |