


ピッキングカート サイドテーブル付取手

取扱説明書

この度はサカエ製品をお買い上げ下さりましてありがとうございます。
この説明書は、この製品の使い方(使用上の注意事項)と組立てについて記載しています。組立て・ご使用前に、この説明書をよくお読みのうえ正しくお使い下さい。

また、この製品を末長くご利用いただくために、この説明書は大切に保存して下さい。
尚、弊社では安全な製品作りを常に心がけておりますが、ご不明な点がございましたら、下記のお客さま相談室までご連絡下さい。



この製品を安全に、また末長くご利用いただくために、
次の事項を必ず守って下さい。

△安全上のご注意

- 製品の等分布耐荷重(全体に均等に物を置いた場合)は、
本体 : 100kg
サイドテーブル: 5kg
積載荷重は、製品の耐荷重の範囲内にして下さい。それ以上載せたり、荷重が片寄りすると製品破損の恐れがあります。
- 製品の上に腰を掛けたり、乗ったりしないで下さい。転倒や転落の原因になります。
- 使用中に棚板のガタツキが生じたときは、(組立て方にしたがって)樹脂ハンマー等で固定しなおして下さい。
又、キャスター及び取手などのゆるみが生じたときは、ネジを締め直して下さい。
- 製品の分解・改造や部品をはずしたり、はずれたままで使用しないで下さい。
- 引出し付製品の引出しはゆっくりと引いて下さい。引出しを強く引きますとストッパー破損の原因になり、抜け落ちる恐れがあります。
- 引出し付製品の引出しを引いたまま上から強く押さえたり、重い物を置いたり、踏台として使用しないで下さい。故障や事故の原因となります。
- 転倒防止のため、重い物は下段に入れて置いて下さい。
- 可動部(キャスター、引出しなど)の隙間に指を入れますと、指をはさむ恐れがありますので絶対に入れないで下さい。
- キャスター付製品を設置するときは、必ずキャスターのストッパーをロックして下さい。
- この製品を移動するときは、
<固定型の場合>
載せてある物を全ておろし、支柱の上部を持ち複数で持ち上げて行って下さい。棚板を持ち上げますと、棚板がはずれる恐れがあります。
<移動型の場合>
キャスターのストッパーを解除して長辺方向に行ってください。短辺方向に行きますと転倒の恐れがあります。ただし、床に段差のあるところ、傾斜のあるところを移動するときは、落下や転倒の恐れがありますので注意して下さい。
- 引出し付製品の引出しを出した状態で移動しないで下さい。転倒や破損の原因となります。
- この製品を第三者に貸すときは、取扱方法を十分に説明し、この説明書もお渡し下さい。

◆使用上のご注意

- この製品は、室内または屋内用です。屋外や水のかかるところでは、故障やサビの原因となりますので使用しないで下さい。
- 直射日光の当たるところや温度・湿度の著しいところでの使用は避けて下さい。変色や変形の原因となります。
- 製品の上にハンダゴテ等、高温になった機具類、熱い湯のみや加熱したナベ・ヤカンなどを直接置かないで下さい。変色や変形の原因となります。
- 製品を水に濡れたままにしておきますとサビの原因となりますので、必ず乾いたやわらかい布で拭き取って下さい。
- 鍵付製品の鍵は盗難防止用ではありませんので、貴重品等は保管しないで下さい。
- 鍵付製品の鍵を掛けるときは、全ての引出しを確実に閉めて下さい。閉まっていないと鍵は掛かりません。
- 鍵付製品をご使用になる前に鍵番号等は控えて下さい。
- 鍵付製品の鍵を紛失した場合は、鍵番号を確認して、購入先を通じてご注文下さい。(有料となります。)
- 消耗部品には寿命があります。キャスター部や可動部などに、異常音等(損耗現象)が発生した場合は、購入店へご相談下さい。
- キャスターやアジャスター等は床面が汚れたり、跡形が残る場合があります。
- 特別なご使用をされる場合は、購入店へご相談下さい。
- 製品に不具合が生じたときは、購入店へご相談下さい。

◆サカエ製品全般のお手入れのしかた

通常は乾いたやわらかい布でから拭きして下さい。

汚れが著しい場合は、次の1～3の手順を守って汚れを落として下さい。

- 薄めた中性洗剤につけた布を、かたく絞って拭いて下さい。
- 水につけた布をよく絞って、中性洗剤が残らないように拭いて下さい。
- 乾いたやわらかい布で、水分が残らないように拭き取って下さい。

※汚れが落ちない場合は、1～3の作業を繰り返し行って下さい。

※シンナー系の溶剤、アルカリ性の洗剤等は使用しないで下さい。使用しますと表面材の損傷の原因となります。

S サカエ


大阪市城東区成育5丁目22-9

フリーダイヤル
お客様相談室 0120-575101


<部品明細>

番号	品名	単体
①	支柱	4
②	キャスター	4
③	スプリングワッシャ	4
④	棚板	2
⑤	ブッシュ	8
⑥	天キャップ	2
⑦	取手	1
⑧	サイドテーブル金具	R/L各1
⑨	六角ボルト M6×35L	2
⑩	サイドテーブル	1
⑪	六角ボルト M6×12L	4



- イ. 棚板に同梱されている取扱説明書をご覧になり下記の状態まで組み立てて下さい。
取手側には⑥天キャップを付けないで下さい。




- ロ. ⑥天キャップを付けなかったところに⑦取手を差し込んで下さい。
樹脂ハンマー等を用いてしっかり差し込んで下さい。



- ハ. ⑨六角ボルト (M6×35L) を用いて⑦取手に⑧サイドテーブル金具を取り付けて下さい。
その後、⑪六角ボルト (M6×12L) を用いて⑧サイドテーブル金具に⑩サイドテーブルを取り付けて下さい。



完成!



<サイドテーブルの折りたたみ方法>

- ⑧サイドテーブル金具に取り付いているノブボルトを外します。
その後、⑩サイドテーブルを折りたたみ、再度ノブボルトを取り付けます。

