品番：EA520AB-102

品名：600x400mm/150kg ﾄﾞｰﾘｰ(連結型/ｴﾗｽﾄﾏｰ車輪)

販売価格	9,160円（税抜）／ 10,076円（税込）		
カタログ価格	9,160円（税抜）／10,076円(税込)		
在庫数	最新在庫：8　（2025/05/19 05:12現在）		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	1702ページ		





仕様

メーカー	ナンシン	型番	PD-406-3E
積載均等耐荷重	150kg	荷台サイズ	600×400mm
床高さ	120mm	車輪径	75mm(4輪自在)
荷台材質	ポリプロピレン	キャスター	エラストマー
重量	3.4kg		

エラストマー車
耐薬品性があり、床にタイヤ跡がつきにくい。

すべり止めパット付

段積みで省スペース

つめを差込むだけで簡単に縦・横連結が可能

縦横連結したままで段積み保管も可能

連結方法
連結穴に突起部分を差し込み、しっかり連結されていることを確認してからご使用ください。

スタッキング方法
キャスターの車輪が凹部にはまるように真上から置いてください。

株式会社エスコ
大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.