品番：EA520B-43

品名：900x600mm/300kg 運搬車(足踏みﾌﾞﾚｰｷ付)

販売価格	35,200円（税抜）／ 38,720円（税込）		
カタログ価格	35,200円（税抜）／38,720円(税込)		
在庫数	最新在庫：0　（2025/05/21 05:05現在）		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	1704ページ		



仕様

メーカー	ナンシン	型番	DSK-301B2
積載均等　耐荷重	300kg	荷台サイズ	900×600mm
荷台材質	ポリプロピレン	床高さ	203mm
押手高さ	861mm	重量	16.5kg
車輪径	125mm(グレーゴム車)	車輪	前輪：自在×2、後輪：固定×2
持ち手部分の直径	約φ28mm		
ボタンを踏むだけでブレーキがかかります。			
微音キャスター			
騒音基準値40dBの静かさで 夜間室内作業にも最適です。			

株式会社エスコ
大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.