



軽量丈夫。亜鉛ダイキャストヘッド。

L

SCRAPER
スクレイパー
1250EX

全長 750～
1250mm
伸縮自在



清掃・削り作業に

高い場所のサビ等、
清掃・削り作業に。



壁紙はがし作業に

今まで届かなかった場所にも
脚立等を使わず一気に壁紙を
はがすことができます。

厚刃3枚
板ドライバー付

PRODUCT No.K-718

New

プロフェッショナル
スクレイパー

L

1250EX

世界のクラフトマンが認めるプロユースツール。

KANZAWA

高い場所での
清掃・削り・はがし作業に最適。
伸縮自由自在スクレイパー

高い場所での
清掃・削り・はがし作業に最適。

プロフェッショナル
スクレイパー
L1250EX

特 徴 伸縮自由自在スクレイパー

厚刃3枚
板ドライバー付

使用説明

*厚刃3枚

刃材質 SK-2
刃渡り 100mm
刃 巾 18mm
刃 厚 0.5mm

*刃固定ネジ(3箇所) 板ドライバー付

刃の交換方法



付属の板ドライバーを使用し、刃固定ネジをゆるめて替刃の交換を行って下さい。替刃の交換後は止めネジを確実に締めてからご使用ください。

*板ドライバー



*ウレタン

握りやすくて、滑りにくい。



本体伸縮方法

両手でしっかりと上下オレンジ部の柄を握り、シールの矢印の方向に回して伸縮してください。

伸縮サイズ
全長 750mm~1250mm

*ゴム製グリップ

手にフィットし、滑りにくいように波形の凸凹をつけています。



プロフェッショナル
スクレイパー
L1250EX

全長 750~
1250mm
伸縮自在

750mm
(最小時)

1250mm
(最大時)




4 976226 718011

- 軽量丈夫
亜鉛ダイキャストヘッド
- ペンキはがしから
サビのかき落としまで

スクレイパー
シリーズ
ラインナップ

替刃10枚
板ドライバー付
スクレイパー L
180・300・600



- 「安全・安心設計」
- 様々な清掃・削り・はがし作業に最適

- 建築現場、工事現場等
重作業に



替刃3枚付
スクレイパー PRO
200・300・600



替刃4枚
板ドライバー付
ケレンスクレイパー
400・700・1200

代理店

■スクレイパー L 対応替刃

品 番	製品名	刃材質	刃渡り	刃 巾	刃厚さ	JANコード
K-710-LB	スクレイパー L 替刃 薄刃 (20枚入)	SK-2	100mm	15mm	0.25mm	4976226710022
K-712-LB	スクレイパー L 替刃 厚刃 (20枚入)			18mm	0.5mm	4976226712026

EA524KD-20

■スクレイパー L 本体仕様

品 番	製品名	刃材質	刃渡り	刃 巾	刃厚さ	全 長
K-711-L	スクレイパー L-180(薄刃 10 枚付)	SK-2	100mm	15mm	0.25mm	180mm
K-710-L	スクレイパー L-300(薄刃 10 枚付)			18mm	0.5mm	300mm
K-712-L	スクレイパー L-600(厚刃 10 枚付)			18mm	0.5mm	600mm

安全に正しくお使いいただく為に、上記および内面の取り扱い説明書をよくお読みの上ご使用ください。

製造元

神沢鉄工株式会社

〒673-0456 兵庫県三木市鳥町27番地
Tel. 0794(83)1166 Fax.0794(83)7355
ホームページ <http://www.kanzawa.co.jp/>
e-mail office@kanzawa.co.jp



SCRAPER
L 1250EX