品番：EA522GB-3

品名：207x66x34mm/#1200 砥石(中仕上)

販売価格	2,830円（税抜）／ 3,113円（税込）			
カタログ価格	2,830円（税抜）／3,113円(税込)			
在庫数	最新在庫：1　（2026/03/17 17:05現在）			
商品入数	1	販売単位	個	
カタログページ	0589ページ			

■砥石：粒度の目安

荒砥石	中砥石	仕上砥石
粒度#60～#240	粒度#320～#1500	粒度#2000～#8000
刃欠け直し用	中砥石	仕上用
#60～#320	#520～#800	#2000～#5000
刃先調整用	中仕上用	超仕上用
#150～#240	#1000～#1500	#6000～#8000

仕様

メーカー	キング砥石	商品名	キングデラックスNo.1200
用途	かんな・のみ・包丁・ハサミ・ナイフ・その他精密刃物用	粒度	#1200
仕様	中仕上	サイズ	207×66×34mm
重量	920g		

従来の人造仕上砥石では研ぎ難かった焼入れ硬度の高い鋼（青紙2号など）の刃物でも、より素早く満足のゆく刃付けができます。

使用方法
・ご使用になる前に2分間ほど砥石を水の中に浸け、砥石に十分水を含ませてから研ぎ始めてください。
・刃物と砥石を安定させて研いでください。
・包丁を研ぐ時、両刃の包丁は表、裏同じ回数研いでください。
・片刃の包丁は表面を主に研いでください。
・研ぎあがると刃先の裏側に“かえり”ができますので、裏側を2～3回軽く研いで“かえり”をとれば研ぎ上がりです。

株式会社エスコ
大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.