









カーファスナーキット

セ ッ ト 写 真	品 名 コード	品 番	品 名	同 梱 内 容					
	57726005	CF KIT-DX	カーファスナー デラックス キット	品 番	数量	品 番	数量	品 番	数量
				CF-1	5個	CF-9	5個	CF-17	5個
				CF-2	5個	CF-10	5個	CF-18	5個
				CF-3	5個	CF-11	5個	CF-19	5個
				CF-4	5個	CF-12	5個	CF-20	5個
				CF-5	5個	CF-13	5個	CF-21	5個
				CF-6	5個	CF-14	5個	CF-22	5個
				CF-7	5個	CF-15	5個	CF-23	5個
				CF-8	5個	CF-16	5個	ケース	1箱
				質量 0.60kg キットサイズ (L) 300×(W) 203×(H) 40mm					

EA527C <セット内容>

カーファスナー

パーツ寸法	品 名 コード	品 番	品 名	色	取付穴径 (φmm)	板厚 (mm)	Aφ (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Eφ (mm)	F (mm)	主要 メーカー
	57726010	CF-1	プッシュ リベット	黒色	6.0	3.0~5.0	4.7	—	1.5	—	12.0	20.5	トヨタ 日産 三菱 スズキ スバル マツダ いすゞ
	57726020	CF-2			6.5	3.0~4.5	5.3	—	1.5	—	18.0	21.0	
	57726030	CF-3			7.0	4.0~6.0	5.4	—	1.5	—	15.0	21.2	
	57726040	CF-4			8.0	2.5~4.0	7.0	—	2.5	—	20.0	21.3	
	57726050	CF-5			6.5~7.0	2.5~3.5	5.5	—	1.5	—	15.0	20.5	
	57726060	CF-6			6.5~7.0	3.5~5.5	5.5	—	1.5	—	18.0	23.6	
	57726070	CF-7			7.8~8.5	5.4~8.0	6.1	—	2.0	—	17.0	25.7	
パーツ寸法	品 名 コード	品 番	品 名	色	取付穴径 (φmm)	板厚 (mm)	Aφ (mm)	B+C (ピン押し込み 時寸法) (mm)	D (mm)	Eφ (mm)	F (mm)	主要 メーカー	
	57726080	CF-8	プッシュプル リベット	黒色	7.0	1.5~2.5	14.0	2.5	—	20.0	18.8	トヨタ 日産 ダイハツ ホンダ 三菱 スズキ 日野	
	57726090	CF-9			8.0	3.7~4.7	14.0	3.0	—	18.0	20.0		
	57726100	CF-10			8.0	1.5~4.0	12.0	3.0	—	20.0	22.0		
	57726110	CF-11			8.0	4.2	13.0	3.0	—	16.0	20.0		
	57726130	CF-13			10.0	4.0~5.5	14.0	3.5	—	18.0	27.5		
	57726120	CF-12	プッシュプル リベット クローズド タイプ	黒色	9.0	4.3	14.0	3.0	28.1	18.0	—	トヨタ 日産 ダイハツ ホンダ 三菱 スズキ 日野	
	57726140	CF-14	プッシュターン リベット	黒色	6.0	3.5~5.0	10.0	2.5	—	14.0	18.2	トヨタ ダイハツ スズキ	
	57726150	CF-15			7.0	2.0~7.0	13.0	3.0	—	20.0	15.8		
	57726160	CF-16	スクリベット	黒色	6.2~7.0	3.0~4.5	10.0	2.7	12.5	15.0	14.5	トヨタ 日産 ホンダ 三菱	
	57726170	CF-17			7.0	5.0~6.5	10.0	2.5	13.5	16.0	16.5		
	57726180	CF-18			8.2	5.4~6.4	9.8	3.5	15.5	20.0	21.0		
	57726190	CF-19			8.5	4.8~6.8	9.8	3.8	9.5	17.0	17.8		
パーツ寸法	品 名 コード	品 番	品 名	色	取付穴径 (φmm)	板厚 (mm)	Aφ (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	Fφ (mm)	主要 メーカー
	57726200	CF-20	トリム クリップ	乳白色	8.5	0.7~1.6	12.0	5.0	3.0	3.6	16.8	18.0	トヨタ スズキ ホンダ
	57726210	CF-21			8.5	1.4	12.9	5.8	2.8	—	19.2	16.0	
	57726220	CF-22	ブラッシュ クリップ	黒色	6.0	2.0~10.4	19.0	2.0	17.0	5.7	—	—	トヨタ 三菱
	57726230	CF-23	アンカー クリップ	黒色	7.0	4.0~6.5	20.0	2.5	16.5	6.5	—	—	日産