品番：EA526AG-52

品名：φ27.2mm/110mm パイプクランプ

販売価格	6,950円（税抜）／ 7,645円（税込）		
カタログ価格	6,950円（税抜）／7,645円(税込)		
在庫数	最新在庫：3　（2025/07/19 14:52現在）		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0133ページ		



仕様

メーカー	ムラテックKDS	型番	PC-02
締付能力	500kg	適合パイプ径	φ27.2mm
サイズ	215×73×175(H)mm	フトコロ深さ	110mm（パッドまでの深さ：60mm）
重量	1,200g	材質	アルミダイキャスト

1本のパイプ（別売：φ27.2mm）でどんな長さでも拡張、締め付け、自由自在な仮止めクランプ

木工などの深い箇所の締付けに

対象物を傷めない取り外し可能な樹脂パッド付

樹脂パットを外せば溶接作業でも使用可

棚、椅子など深いところの締付け・拡張に

パイプへのねじ切り不要

片手で握ってしっかり締付けられる可動レバー

ディープリーチタイプです

大型の建具や家具の仮止めに

※パイプ、固定用金具は別売

<注意事項>

パイプは外径Φ27.2（mm）をご使用ください（パイプ規格：STPG/STK）
仮止めクランプとしてご使用ください
足場の固定や危険を伴う構造物の固定はしないでください
亜鉛メッキ品や塗装済みのパイプは使用しないでください

株式会社エスコ
大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.