品番：EA527AE-2

品名：0.5mm/500mm Mバーカッター(ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ用)

販売価格	22,200円（税抜）／ 24,420円（税込）		
カタログ価格	22,200円（税抜）／24,420円(税込)		
在庫数	最新在庫：2　（2025/09/08 23:14現在）		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0229ページ		





仕様

メーカー	マーベル（MARVEL）	型番	MDC-50
用途	φ50mm以上の小型ダウンライトの取付穴加工に	切断能力	CW-19(CS-19)板厚0.5mm以下
全長	500mm	重量	1.1kg

小径のダウンライトもφ20の隙間でお悩み解決！

軽天作業の決定版！

ビルや病院などの改装・改築などに特におすすめ！

ハンドル荷重が軽く、切断面も美しい！

20mmの隙間があれば刃先が入りMバーの切断が可能

ヘッド回転式！
ヘッドが360°回転するのでハンドルが壁に当たらない

工具を長く使っていただく為、可動部に月1～2回注油して下さい。また、ご使用後は工具全体を油布で拭き、保管してください。

<切り屑の飛散・落下に注意！>
・切り屑はその都度取除いてください。
・刃につまり、破損する恐れがあります。
・安全のためヘルメット保護メガネ、作業手袋、安全靴をご使用ください。

株式会社エスコ
大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.