品番：EA534FD-200

品名：200mm 電工ペンチ(砲金構造/蓄光ﾊﾝﾄﾞﾙ)

販売価格	6,280円（税抜）／ 6,908円（税込）		
カタログ価格	6,280円（税抜）／6,908円(税込)		
在庫数	最新在庫：0　（2025/09/14 08:45現在）		
商品入数	1	販売単位	丁
カタログページ	0260ページ		



砲金サンドイッチ構造を搭載した高耐久モデル。
省力設計と長い刃部でVVF（3芯）も楽に切断！

仕様

メーカー	マルト長谷川工作所（KEIBA）	型番	FCI-118
全長(mm)	204	切断能力	ピアノ線：2.0㎜ 鉄線：3.4㎜ VVF(VA)線：1.6mm×3心、2.0mm×3心、2.6mm×3心
サイズ	A：204mm、B：39mm、C：54mm、D：13.5mm、E：25mm、F(刃長)：24mm	ハンドル	蓄光
材質	CRV-70C	重量(g)	328
落下防止ストラップ装着可能			
砲金サンドイッチ構造に加え、蓄光グリップを搭載したハイレベレージペンチ。			
省力設計と長い刃部で、V.V.F.（3芯ケーブル）も楽に切断。			
太陽光や蛍光灯の光を吸収し、暗所で一定時間光を放つ蓄光ハンドルを搭載			
夜間作業の安全性向上や置き忘れ防止、奥まった作業位置の視認性向上に効果的			

代替品

	品番　EA534DC-200

	コメント

株式会社エスコ
大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.