品番：EA536KA-125

品名：125mm 電工ニッパー(ｸﾞﾘｯﾌﾟ付)

販売価格	4,640円（税抜）／ 5,104円（税込）		
カタログ価格	4,640円（税抜）／5,104円(税込)		
在庫数	最新在庫：0　（2025/12/14 06:18現在）		
商品入数	1	販売単位	丁
カタログページ	0257ページ		



長寿命の高周波焼入刃で切断能力に優れています

仕様

メーカー	KNIPEX（ｸﾆﾍﾟｯｸｽ）	型番	7002125
ハンドル	コンフォート	仕上げ	磨き
刃硬度	HRC62	全長(mm)	125
切断能力(mm)	軟線：3.0、中硬線：2.3、硬線：1.5		
多目的に使用できます。			
高品質工具鋼で長寿命です。			
デュアルカラーハンドル（樹脂製)普通のプラスチックハンドルよりも握り面積が2倍でグリップ感が良好。			
バナジウム鋼（オイル焼入れ)			

代替品

品番　EA536KA-125A

コメント　変更点：グリップデザイン

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.