品番：EA537PB-11

品名：200mm メカニックプライヤー

販売価格	6,510円（税抜）／ 7,161円（税込）		
カタログ価格	6,510円（税抜）／7,161円(税込)		
在庫数	最新在庫：7　（2025/07/25 22:36現在）		
商品入数	1	販売単位	丁
カタログページ	0313ページ		

先端は二重の角度をつけたデザイン

仕様

メーカー	KNIPEX（ｸﾆﾍﾟｯｸｽ）	型番	3881200A
全長･･･200mm			
刃長	67mm	重量	174g
スタイル	50°×50°クランクヘッド		
先端半丸			
ヘッド：研磨仕上げ、ハンドル：プラスチックコート			
材質	クロームバナジウム鋼（オイル焼き入れ焼き戻し処理済）		
ジョイント部の幅：18mm、厚み：9.5mm、口先先端の幅：3.0mm、厚み：4.0mm			
負荷のかかるつかみ、曲げ作業に最適なヘッド・先端部の強度を持つプライヤー			
つかみ面は横すじ入り。			

株式会社エスコ
大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.