# 品番：EA537PB-12

# 品名：200mm メカニックプライヤー

| | | | |
|---|---|---|---|
| 販売価格 | 6,510円（税抜）／ 7,161円（税込） | | |
| カタログ価格 | 6,510円（税抜）／7,161円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫：7　（2025/07/24 13:54現在） | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 |
| カタログページ | 0313ページ | | |

先端は二重の角度をつけたデザイン

**仕様**

| | | | |
|---|---|---|---|
| メーカー | KNIPEX（ｸﾆﾍﾟｯｸｽ） | 型番 | 3881200B |
| 全長･･･200mm | | | |
| 刃長 | 60mm | 重量 | 172g |
| スタイル | 50°×90°クランクヘッド | | |
| 先端半丸 | | | |
| ヘッド：研磨仕上げ、ハンドル：プラスチックコート | | | |
| 材質 | クロームバナジウム鋼（オイル焼き入れ焼き戻し処理済） | | |
| ジョイント部の幅：18mm、厚み：9.5mm、口先先端の幅：2.5mm、厚み：3.0mm | | | |
| 負荷のかかるつかみ、曲げ作業に最適なヘッド・先端部の強度を持つプライヤー | | | |
| つかみ面は横すじ入り。 | | | |
| ホースクランプを挟むのに最適です。 | | | |

**株式会社エスコ**
大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号　06-6532-6226（代表）

© 2018 ESCO Co.,Ltd.