品番：EA538MC-11

品名：2HP 耐熱閉端接続子(防災用/100個入)

販売価格	5,960円（税抜）／ 6,556円（税込）		
カタログ価格	5,960円（税抜）／6,556円(税込)		
在庫数	最新在庫：4　（2025/08/17 10:48現在）		
商品入数	100	販売単位	PK
カタログページ	1220ページ		



仕様

メーカー	ニチフ	型式	CE-2HP
電線抱合範囲	単線：φ0.9～1.2mm 撚線：0.5～1.25mm²	全長	20mm
定格電圧	300V	作業温度範囲	0～40℃
絶縁体使用温度範囲	−40～75℃	材質	端子部：無酸素銅管（電気すずめっき） 絶縁体：架橋ポリエチレン
絶縁体色	桃色	入数	100個
防災用耐熱型閉端接続子			
消防庁告示第11号に定める「15分後に380℃に達する耐熱試験」に合格しています			
RoHS10対応品			
※撚線を接続する場合は、別売の補助銅スリーブに撚線を挿入してから圧着してください			

株式会社エスコ
大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.