



| 品番          | 品名                | 全長(mm) | 刃長(mm) | 質量(g) |
|-------------|-------------------|--------|--------|-------|
| VS-7Z       | 剪定鋏 ブイエスセブン       | 180    | 48     | 212   |
| VS-7R       | 剪定鋏 ブイエスセブン ロータリー | 180    |        | 250   |
| EA540BC-15A | 剪定鋏 ブイエスエイト       | 200    | 54     | 220   |
| VS-8R       | 剪定鋏 ブイエスエイト ロータリー | 200    |        | 265   |
| VS-9Z       | 剪定鋏 ブイエスナイン       | 227    | 60     | 257   |
| VS-9R       | 剪定鋏 ブイエスナイン ロータリー | 227    |        | 310   |

●高炭素刃物鋼 ●ハードクローム仕上げ ●アルミダイカスト+ビニールコーティンググリップ ●打ち合いクッション ●ワンタッチストッパー ●ヤニ溝付き



お取り扱い店

※2011.04.05

●このカタログに記載されている価格は2011年4月現在のものです。  
●商品本体の色は、印刷適正上、実物と異なる場合があります。  
●このカタログに掲載されています製品の仕様・寸法・価格・カラーなどが改良により、多少の変更がある場合がございますのであらかじめご了承ください。

ARS  
アルスコポレーション



切れ味・耐久性ともに  
現場での酷使に耐える  
プロ仕様の剪定鋏。

VS

剪定鋏 ブイエス

Produced by ARS, Made in Japan

# VS

## 剪定鋏 **ブイエス**


**プロが納得!!**

**切れ味 耐久性**

**操作性**

進化を続ける“赤い柄”の剪定鋏。

### ① にぎって開く! 簡単安全ワンタッチストッパー



グリップを握り込むだけで、ストッパーが外れすぐに使用することができるワンタッチストッパー。使用しないときはストッパーでしっかり固定でき、持ち運びも安全です。

### ② 軽くてしっかり手にフィット! アルミダイカストグリップ

軽量で高剛性なアルミダイカストをグリップに使用。手にしっかりフィットし、力をロス無く刃に伝え、スムーズな切断を実現します。



**ジャストフィットで  
太い枝もシャープに  
カット!**

**スタンダード**

EA540BC-15A



直径 **15mm** 以下  
生木  
※イラストは実寸とは異なります。

**回転式グリップで  
手や手首の負担を  
軽減!**

**ロータリー**

VS-8R  
※写真は原寸大です

### ③ さびにくく、強い刃。 ハードクローム仕上げ

刃の表面にはハードクロームをコーティングすることで、ヤニがつきにくく、さびを防ぎます。また、磨耗に強く、耐久力があり、切れ味が持続します。



### ④ ヤニ溝付き受刃


刃の内側に溝がつけられており、ヤニなどによる摩擦が少なくスムーズに切断できます。

※実際の商品に赤色は付いていません。



### ⑤ 打ち合いゴムでクッション効果

グリップの打ち合い部にソフトゴムを設計。枝等を切断した時におこる衝撃をクッション効果で吸収し、手や手首への負担を軽減します。



### ⑥ 手や手首の負担を軽減する 回転式グリップ

握り込むのに連動してグリップが回転するため、長時間でも手や手首への負担を軽減します。

