品番：EA538MN-26

品名：1.25- 9T[TC形]ｾﾝﾀｰﾋﾟﾝ形絶縁圧着端子(10個

販売価格	605円（税抜）／ 666円（税込）		
カタログ価格	605円（税抜）／666円(税込)		
在庫数	最新在庫：10　（2025/07/17 04:37現在）		
商品入数	10	販売単位	PK
カタログページ	1219ページ		



カタログ訂正　24/12/13 ●材質(誤)ポリ塩化ビニル→(正)端子：無酸素銅(電気すずメッキ) 絶縁体：ポリ塩化ビニル（No.55,56 1254）

仕様

メーカー	ニチフ	型式	1.25-9T
電線抱合範囲	撚線：0.3～1.65mm² AWG：22-16	全長	25mm
材質	端子：無酸素銅(電気すずめっき) 絶縁体：ポリ塩化ビニル	絶縁体色	赤透明
入数	10個		
銅線用絶縁被覆付圧着端子　棒形（TC形）			
センターピン棒形端子（シングルタイプ）			
RoHS10対応品			

株式会社エスコ
大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.