品番：EA539F

品名：T20-T122 油圧圧着工具(T型ｺﾈｸﾀｰ用)

販売価格	145,000円（税抜）／ 159,500円（税込）		
カタログ価格	145,000円（税抜）／159,500円(税込)		
在庫数	最新在庫：1　（2025/08/06 07:34現在）		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0242ページ		

項　　目	諸　　元
適用圧着コネクタの種類	T型コネクタ
適用範囲	T-20～T-122(16mm²～120mm²)
引抜力	58KN
作動油	シェルテラス S2 ﾃﾗ（T社）
オイルタンク容量	200cc
質量	3kg
標準付属ダイス	T-20　T-26　T-44　T-60 T-76　T-98　T-122

※ﾀﾞｲｽのﾀﾞｲｽも販売できます。

T型コネクタとダイスの組合わせ

ダイス	T型コネクタ	圧着適用電線断面積(mm²)	圧着回数
T－20	T－20	14 － 20	1
T－26	T－26	22 － 26	1
T－44	T－44	37 － 44	1
T－60	T－60	42 － 60	2
T－76	T－76	61 － 76	2
T－98	T－98	77 － 98	2
T－122	T－122	96 － 122	2

T型コネクタと電線の組合わせ

電線 mm² / T型コネクタ	2	3.5	5.5	8	14	22	38	60
1.25	T20			T26				
2				T26				
3.5	T20							
5.5		T20	T44		T60		T76	
8				T20		T98		T122
14	T20							
22				T20				
38					T122			
60								

注1）太線内の数値（T－□□）は、適用ダイス（圧着ﾀﾞｲｽ）を示す。

仕様

メーカー	マクセルイズミ	型番	15号B
出力	58kN(6tonf)	適用範囲	T20～T122
全長	460mm	重量	2.9kg
標準附属ダイス	20･26･44･60･76･98･122		
T型コネクター用（手動油圧式）			
電線の分岐、配線に使われるコネクターの圧着に			

株式会社エスコ
大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.