

プロが選ぶ **MCC** の配管工具シリーズ

グリップレンチ

化粧管13 GW-C13

対象管

化粧管13専用

銅製クロームメッキ給水管
ステンレス製給水管



傷をつけずに
簡単締め付け!

アタッチメントは交換式で経済的!!



使用方法動画



アタッチメント
交換方法動画

品名	品番	全長	質量	対象管	JANコード	メーカー希望小売価格
グリップレンチ 化粧管13	GW-C13	200mm	390g	化粧管 呼び13 銅製クロームメッキ給水管 ステンレス製給水管	4989065114593	

アタッチメント【グリップレンチ専用部品】

品名	品番	JANコード	メーカー希望小売価格
GWアタッチ メントC13	GWA13	4989065114609	

※商品価格等の仕様は予告なく変更することがあります。

<http://www.mccc corp.co.jp>

MCC CORPORATION



MCC グリップレンチ

化粧管13 GW-C13




アタッチメントは交換式で経済的!!

傷をつけずに簡単締め付け!


特 長

- 化粧管13専用（銅製クロームメッキ給水管、ステンレス製給水管）
- 化粧管13を傷付けず、簡単に締め付けができる軽量・コンパクトなレンチ
- レンチを化粧管からはずすことなく往復させるだけで簡単に締め付けができるラチェット操作
- 壁から化粧管までの隙間が20mmあれば締め付けできるコンパクト設計
- 化粧管の胴部分をつかむアタッチメントは、化粧管を傷つけない樹脂製部品
- アタッチメントは交換式で経済的（別売 品名:GWアタッチメント C13、品番:GWA13）
- アタッチメントの交換はマイナスドライバー等で取り外しできて簡単交換が可能
- 許容トルク 40N・m

寸法図(単位:mm)




各部の名称



操作方法

1. ハンドル端部を持ち上げ(①)、本体2を開いて(②、③)化粧管をつかみます(④、⑤)。
2. ハンドルを持ち、本体1にある矢印の方向にハンドルを動かして、化粧管を締め付けます(⑥)。矢印の方向とは逆方向に動かすとラチェット操作ができるため、締め付けが終わるまでハンドルを往復させてください(⑦)。



～ご使用の前に～

化粧管やレンチに汚れや油、水分が付着している場合はきれいに拭き取ってください。

油が付着している場合はパーツクリーナー等で洗浄し、十分に乾燥させてから使用してください。

※化粧管やレンチに汚れや油、水分が付着していたり、湿度が高い環境や結露しやすい環境ですと、滑って締め付けができない場合があります。

▲ 取扱注意事項

- 使用目的、仕様の範囲で使用してください。レンチの破損や、思わぬ事故の原因となります。
- ハンドルにさや管を取り付けて過大な力を加えたり、レンチ本体またはハンドルを叩いて回したりするとレンチが破損します。
- アタッチメントは消耗品です。汚れや油、水分を取り除いても滑る場合は、交換してください。
- レンチの各部は常に点検を行い、損傷のある状態で使用しないでください。使用後は汚れや油、水分を拭き取って、きれいな状態でケースに入れて保管してください。

取 扱 店

MCC CORPORATION
株式会社 MCCコーポレーション



ホームページ
<https://mcc.tools>



Instagram
MCC CORPORATION official



YouTube
MCCちゃんねる【公式】

本 社 〒578-0965 大阪府東大阪市本庄西2丁目3-46
東 京 支 店 〒110-0016 東京都台東区台東2丁目25-4 MSビル2階
名古屋営業所 〒460-0024 愛知県名古屋市中区正木2丁目15-13
福岡営業所 〒812-0016 福岡県福岡市博多区博多駅南3丁目3-25
広島営業所 〒730-0041 広島県広島市中区小町6番15号 シティホームズ小町1階
仙台営業所 〒984-0032 宮城県仙台市若林区荒井5丁目8-20-102
札幌営業所 〒003-0803 北海道札幌市白石区菊水三条1丁目1番17号 鷹田ビル1階
北関東営業所 〒373-0819 群馬県太田市新島町820

株式会社 松阪鉄工所

〒514-0817 三重県津市高茶屋小森町1814 ☎ 059-234-2454 FAX 059-234-7364
ホームページ <http://www.mcccorp.co.jp>

☎06-6747-6921 FAX 06-6747-6926
☎03-5807-6055 FAX 03-5807-6620
☎052-332-4559 FAX 052-331-9395
☎092-441-3016 FAX 092-441-3024
☎082-535-1123 FAX 082-535-1124
☎022-287-6511 FAX 022-287-6512
☎011-822-8570 FAX 011-832-4041
☎0276-48-9116 FAX 0276-48-9117

