



フィンガーラチェットレンチセット FRB6S EA550AY-6

指先で素早い作業ができるフィンガーラチェットレンチセット。
回しやすく、力の入れやすいデザインを採用。



セット内容

全7点

- マグネット付（フィンガーラチェットレンチ）
- ピニールパック入
- 質量：80g



〈セット内容〉

製品名	製品番号／仕様	備考
フィンガーラチェットレンチ FINGER RATCHET WRENCH	FRB	
ドライバービットセット SCREWDRIVER BIT SET	BTPM6S	ドライバービット(+)：BT-P1、P2、P3、 ドライバービット(-)：BT-M5.5、M6、M8
ビット用ホルダー PLASTIC HOLDER for BIT	BTB6(6個用)	

※締付け作業は表裏の向きを入れ替えることで可能

ご使用上の注意

- ⚠ 注意** ・ ラチェットハンドルの操作はゆっくりていねいにしてください。／ Use ratchet handles slowly and softly.


製品詳細

フィンガーラチェットレンチ

仕様

製品番号	ビット差込口二面幅(mm)S		ラチェット送り角		寸法(mm)D1	
FRB	6.35		8°		10.9	
製品番号	寸法(mm)D2	寸法(mm)L1	寸法(mm)L	質量(g)		
FRB	38	15	20	50		

※締付け作業は表裏の向きを入れ替えることで可能



ご使用上の注意

- ⚠ 注意** ・ ラチェットハンドルの操作はゆっくりていねいにしてください。／ Use ratchet handles slowly and softly.

ドライバービット




仕様

製品番号	先端規格(mm)	ビット二面幅(mm)S1	寸法(mm)L	寸法(mm)L1	寸法(mm)L2	寸法(mm)D	質量(g)
BT-P1	(+)No.1	6.35	25	11	8.2	4.5	5
BT-P2	(+)No.2	6.35	25	11	8.2	6.0	6
BT-P3	(+)No.3	6.35	25	11	8.2	6.0	6

ご使用上の注意

 **注意** ・ インパクトレンチなど動力工具には使用しないでください。／ Do not use with power tools.



ドライバービット




仕様

製品番号	先端規格(mm)	ビット二面幅(mm)S1	寸法(mm)L	寸法(mm)L1	寸法(mm)L2	寸法(mm)D	質量(g)
BT-M5.5	(-)0.6×5.5	6.35	25	11	8.2	5.5	5.5
BT-M6	(-)0.8×6.0	6.35	25	11	8.2	6.0	6.0
BT-M8	(-)1.0×8.0	6.35	25	13	8.2	8.0	8.0

ご使用上の注意

 **注意** ・ インパクトレンチなど動力工具には使用しないでください。／ Do not use with power tools.



ビット用ホルダー

仕様

製品番号	穴数	寸法(mm)L	寸法(mm)W	寸法(mm)H	寸法(mm)d	質量(g)
BTB6	6	50	9.5	12.7	7	3

