品番：EA546DS-4

品名：42.0- 91.0mm/ 450mm ｺｰﾅｰﾚﾝﾁ(SGM継手/鋼管

販売価格	17,700円（税抜）／ 19,470円（税込）		
カタログ価格	17,700円（税抜）／19,470円(税込)		
在庫数	最新在庫：1　（2025/06/25 20:33現在）		
商品入数	1	販売単位	丁
カタログページ	0195ページ		

仕様

メーカー	MCC（松阪鉄工所）	型番	CWP0540A
パイプ外径	42～91mm	呼び全長	450mm
先端厚	24mm	重量	1.6kg
締付能力	SGM・SGML継手：25A、32A、40A 白ガス管及びエンビライニング管及び継手：32A、40A	荷重	SGM継手・SGML継手：約294N 白ガス管及びエンビライニング管及び継手：約294N・約343N
メカニカル継手の締め付け専用（大阪ガス推奨品）			
歯幅がせまく、ライニングSGM継手の締め付けに最適			
鋼管の締め付けも可能			

株式会社エスコ
大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.