

# 鋼製束レンチ

KOUSEIZUKA-WRENCH

TOP

KSW-200 PAT.P

## 差し返し不要!

ラチェット機構で断然楽!

四角形状のターンバックルにしっかりフィット

啞え面がフラットで、ターンバックルにフィットする形状なので、傷つきにくいです。



爪の開閉もスムーズ

片手で容易に開閉できます。



取り回しやすい長さ

作業しやすい全長210ミリ



差し返し不要! ラチェット機構で断然楽!

板バネによりスピーディな反復作業が可能です。


グリップ付きで握りやすい

握りやすく、力が掛けやすいグリップ付。丈夫な硬質ビニール製です。

※原寸大

ターンバックルと六角ナット両方に使える

鋼製束の四角形状のターンバックル(19・21mm)と上下六角ナット(17・19・21mm)に使用できます。



材質: Cr-V

製品番号	標準価格 (¥)	使用範囲 (mm)	全長 (mm)	保証トルク (N・m)	個数	JANコード
KSW-200	4,500	17~24	210	180	6	4 975180 300669



- 注意**
- 四角形状のターンバックルのみにご使用頂けます。
  - 柄にパイプ等を差し込んで柄を長くして使用しないでください。
  - 柄にハンマなどで叩いて衝撃を与えないでください。
  - 工具の使用目的以外には使用しないでください。

● 標準価格に消費税は含まれておりません。● デザイン・仕様等は、予告なく変更することがございますので、ご了承ください。

MADE IN JAPAN

動画は  
こちら




# スピードレンチ TOP

つくるよろこび

SW-150・200・250・300

## あらゆる形状をワンタッチでくわえて廻せる!

●爪の開閉がスムーズ




片手で容易に開閉できます。



### 差し返し不要の 連続作業!

●バネにより反復作業が可能




六角ナットはもちろん、  
パイプや潰れたナットも  
スピーディに廻せます!


※丸形状の対象物の場合は  
引き気味に啜え廻してください



●狭い場所でも使い易い



従来品では爪が当たって  
廻せないところでも  
スピードレンチなら約30°  
あれば廻せます。



材質: Cr-V

製品番号	標準価格 (¥)	口開き寸法 (mm)	L (mm)	T (mm)	t (mm)	保証トルク (N・m)	包装寸法 (mm) 高さ×幅	JANコード
SW-150	2,950	7~15	154	8	4	75	206×70	4 975180 300157
SW-200	3,100	9~25	210	10	6.5	200	255×80	4 975180 300232
SW-250	4,050	15~35	257	12	//	320	310×92	4 975180 300317
SW-300	5,350	19~43	309	13.5	7.5	510	360×100	4 975180 300409

**注意**

- 反復作業により廻すパイプ等を傷つけることがあります。
- ステンレスや熱処理された硬いパイプには歯が食い込み、滑る場合があります。
- 柄にパイプ等を差し込んで柄を長くして使用しないでください。
- 柄にハンマなどで叩いて衝撃を与えないでください。
- 工具の使用目的以外には使用しないでください。

●標準価格に消費税は含まれておりません。●デザイン・仕様等は、予告なく変更することがございますので、ご了承ください。

MADE IN JAPAN

■特約店

## TOP トップ工業株式会社

●E-mail [info@toptools.co.jp](mailto:info@toptools.co.jp) ●URL <http://www.toptools.co.jp>

本社 (三条営業所) 〒955-0055 新潟県三条市塚野目 2190-5 TEL (0256) 33-1681 FAX (0256) 34-7617  
 札幌営業所 〒065-0026 北海道札幌市東区北26条東5-2-14 TEL (011) 743-8291 FAX (011) 743-8290  
 仙台営業所 〒984-0032 宮城県仙台市若林区荒井5-5-1-101 TEL (022) 390-5650 FAX (022) 390-5670  
 埼玉営業所 〒331-0802 埼玉県さいたま市北区本郷町 629 TEL (048) 653-1281 FAX (048) 653-1286  
 東京営業所 〒103-0001 東京都中央区日本橋小伝馬町 4-2 TEL (03) 3666-2489 FAX (03) 5645-5314  
 名古屋営業所 〒460-0012 愛知県名古屋市中区千代田 2-7-1 TEL (052) 252-0728 FAX (052) 269-1065  
 大阪営業所 〒577-0012 大阪府東大阪市長田東2-3-3 TEL (06) 6744-8841 FAX (06) 6744-8911  
 福岡営業所 〒816-0921 福岡県大野城市仲原 1-3-13 サンライト村上 102号 TEL (092) 502-8404 FAX (092) 502-8405