品番：EA548XH-1

品名：13A-30A パイプ圧着機(手動式)

販売価格	20,900円（税抜）／ 22,990円（税込）		
カタログ価格	20,900円（税抜）／22,990円(税込)		
在庫数	最新在庫：4　（2025/07/02 22:57現在）		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0188ページ		

JIS B 2311
外径・内径および厚さ（単位：mm）

呼び径		外径	SGPの管継手の内径及び厚さ	
A	B		内径	厚さ
15	½	21.7	16.1	2.8
20	¾	27.2	21.6	2.8
25	1	34.0	27.6	3.2
32	1¼	42.7	35.7	3.5
40	1½	48.6	41.6	3.5
50	2	60.5	52.9	3.8
65	2½	76.3	67.9	4.2
80	3	89.1	80.7	4.2



ステンレス鋼と異種金属との組合せ判定
継手（ステンレス）×配管（各材質）

配管 ＼ 継手	ステンレス鋼
ライニング鋼管	×
銅管	○
黄銅管	×
角銅管	○
亜鉛メッキ鋼管	×
ステンレス鋼管	○





水道工事の工期短縮と工事費の削減に。　手動式で軽量

仕様

メーカー	育良精機	型番	ISK-30AM II
圧着能力	13A～30A	重量	2.2kg
適応管	・水道用硬質塩化ビニール管 ・水道用ポリエチレン管	口あき寸法	80mm
全長	525mm		

株式会社エスコ
大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.