品番：EA550MK-3

品名：1.8x0.30x60mm [-]ドライバー(精密用 ESD)



販売価格	1,100円（税抜）／ 1,210円（税込）			
カタログ価格	1,100円（税抜）／1,210円(税込)			
在庫数	最新在庫：19　（2025/12/13 04:18現在）			
商品入数	1	販売単位	本	
カタログページ	0520ページ			





導電性のグリップの為、静電気を逃がします

仕様

メーカー	Wera	型番	030102
商品名	1578A ESD	刃幅×刃厚(mm)	1.8×0.30
軸長(mm)	40	軸径(mm)	2.0
ハンドル長(mm)	97	全長	157mm
静電対策仕様。			
ESDの表面電気抵抗は≧10^9 ohm以下です。			
ブラックポイント刃先仕上げによりネジにぴったりフィットし、先端の耐食性を高めます。			
ハンドル出力側にある精密ゾーンにより、作業中の微調整を簡単に行えます。			
先端のパワーゾーンは、柔らかい材質を組み込んでいるので、ネジ締め作業の際、高いトルク伝達ができ、ネジからのカムアウトを防ぎます。			
空転キャップの下にある早回しゾーンにより、スピーディにドライバーを回せます。			
早回しキャップは、手をサポートし、迅速かつ正確に作業できます。			
導電性グリップ			

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.