品番：EA550XB-20

品名：1/4"DR ｲﾝﾊﾟｸﾄﾄﾞﾗｲﾊﾞｰｾｯﾄ(ねじ取ﾋﾞｯﾄ付)

販売価格	2,920円（税抜）／ 3,212円（税込）		
カタログ価格	2,920円（税抜）／3,212円(税込)		
在庫数	最新在庫：0　（2025/07/20 10:07現在）		
商品入数	1	販売単位	ST
カタログページ	0562ページ		

ネジに喰い込む特殊刃先形状



仕様

メーカー	アネックスツール（Anex）	型番	1903-NS
入組み点数	4	＜セット内容＞	(＋)ビット ネジとりビットスリムタイプ ミニインパクトドライバー
(＋)ビット	#2(全長30mm)	ビットホルダー	1/4”hex×1/4”DR
ねじ取りビットスリム	M2～4対応	ドライバー	全長：123mm
ドライバー差込角	1/4”	ビット対辺	1/4”
適合サイズ	対辺6.35mm六角軸 片頭ビット30mm以上	材質	本体：炭素鋼・合金鋼・TPE・PP ビット：クロムモリブデンバナジウム鋼・TPE

なめたネジを外す専用設計ビット

鋭い歯先がなめたネジに喰い付きます。

ネジとりビットのみハンマーで叩き、ネジに溝を作ります。その後ミニインパクトドライバーにネジ取りビットを取り付け、サイド叩きこむことでねじを抜き取ります。

ハンマーで叩くと先端が回るドライバー

力の入れやすいエラストマー樹脂ハンドル
（後端部は打撃から手を守るフランジ形状）

コンパクト・軽量タイプで持ち運びに便利

本体差込角6.35mm（1/4”）でソケットレンチも取付け可能
小ねじ(M2～4)に使えるねじ取りビットスリムタイプ付き
熱処理されたネジには使用できません。
RoHS2適合品

代替品

	品番 EA550XB-7 **コメント**

株式会社エスコ
大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.