品番：EA557WC-13

品名：#2x150mm [+]ブレイクビスドライバー

販売価格	850円（税抜）／ 935円（税込）		
カタログ価格	850円（税抜）／935円(税込)		
在庫数	最新在庫：6　（2025/04/30 23:27現在）		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0537ページ		





仕様

メーカー	アネックスツール（Anex）	型番	3980 2×150
商品名	ワニドラ	刃先	（+）#2
軸径	6.0mm	軸長	150mm
全長	269mm	材質	刃先：クロムモリブデンバナジウム鋼 ハンドル：PP・TPE 座金：炭素鋼
重量	133g		

なめたネジも新しいネジも両方回せる特殊刃先形状

より喰い付き更になめたネジが外しやすい

叩いて新たなネジ溝を作り出します

ハンマーで叩きこむことで、特殊刃先がネジに喰いつき、なめたネジを外すことができます。

十字の溝が若干残っているネジであれば効果があります。

靭性・耐摩耗性に優れた高級クローム・モリブデン・バナジウム鋼を採用

高精度ブラックポイント仕上げ

マグネット付き

力を掛けやすいハンドル形状

（断面楕円形状+リブで力の入りやすいデザイン）
RoHS2適合品
※熱処理されたネジには使用できません。
ハンマーで叩きこむことで、特殊刃先がネジに喰いつき、なめたネジを外すことができます。

株式会社エスコ
大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.