品番：EA557WC-23

品名：#3x 23mm [+]ブレイクビスドライバー



販売価格	760円（税抜）／ 836円（税込）		
カタログ価格	760円（税抜）／836円(税込)		
在庫数	最新在庫：5　（2026/04/04 02:42現在）		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0527ページ		





仕様

メーカー	アネックスツール（Anex）	型番	3985
商品名	ワニドラJr	用途	狭い箇所のなめてしまったネジはずしに
刃先	(＋)#3	軸径	7mm
軸長	23mm	全長	70mm
材質	刃先：特殊合金鋼　ハンドル：TPE、PP　座金：炭素鋼	重量	58g

なめたネジも新しいネジも両方回すことができます。
叩いて新たなネジ溝を作り出す特殊刃先形状
狭い箇所に使える貫通スタービー
スタービーでも力が入るすべり止めリブ付T形状ハンドル
ハンマーの打撃から指を守るハンドル形状
スパナが使えるボルスター付で回しトルクがアップします。
手元六角10mm スパナがかけれます。

ハンマーで叩ける座金付き
マグネット付き
RoHS2適合品

株式会社エスコ
大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.