

Anex.

No.397-D

ラチェットドライバー

クイックボール 72

究極のラチェットドライバー

プロ仕様

強力ラチェット機構で
トルクアップ 1.6倍
(当社従来品比較)



強力本締め
軽い早回しの
ラチェット機構 **(新開発)**

↓ No.397の
動画はこちら



締める 固定 ゆるめる



⊕ 2



特殊形状

配線の取外しに便利です。




指先で回しやすい
早回しハンドル

ネジの回りが軽くラチェット機能が
働かない時に便利です。



切替誤作動を防ぐ
スイッチ形状

切替スイッチの範囲が狭いので指先
の握りスペースを確保。使用中、指の
接触による切替誤作動を防止します。



深い

ビットのガタツキが少ない

ビットの深い差し込みがガタツキを
抑えて、安定したネジ回しができます。



電動用ビットが使える

対辺6.35mm六角軸ビットが使用
できます。(全長60mm以上)



片手で切替OK

使用中に片手で簡単にスイッチの
切替ができるので作業性抜群です。

NEW



MADE IN JAPAN

Anex.


No.397-D




No.397-H

No.397-HG1
(サイズ: 370×200×80mm)

数量に限りがございますのでお早めにお求めください。



(ラチェットハンドル本体) EA564AK-1

135
($\oplus 2 \times \ominus 6 \times 135\text{mm}$ 両頭ビット)

■ クイックポール72 ラチェットドライバー

No.	内容	定価(円)	barcode	パッケージ サイズ
NEW 397-D	ラチェットハンドル $\oplus 2 \times \ominus 6 \times 135$	6 2500	200220	225×60
NEW 397-H	ラチェットハンドルのみ	6 2300	200244	155×50

■ クイックポール72ハンギングセット

No.	セット内容	1セット 小売標準価格 (円)	barcode
397-HG1	クイックポール72 ラチェットドライバー × 6 本	15,000	200237

差替 \oplus/\ominus ビットシリーズに全長85mmを追加しました

クイックポール72に使用できます

NEW
MADE IN JAPAN



ビット差替式ドライバーや電動ドライバーに取り付けてまわせます

No.395-DB2S ($\oplus 2 \times \ominus 6 \times 85\text{mm}$ 両頭ビット)特殊
一
形状

端子配線の取外しに便利

手回し用ビットとして

電動用ビットとして

マグネット付

No.	SIZE 刃先×全長(L)	取付 本数	定価 (円)	barcode	パッケージ サイズ
NEW 395-DB2S	$\oplus 2 \times \ominus 6 \times 85$	2 6	800	361457	160×35
395-DB	$\oplus 2 \times \ominus 6 \times 135$	1 6	480	361426	215×40
395-DB2	$\oplus 2 \times \ominus 6 \times 135$	2 6	930	361440	190×35

※定価には消費税は含まれておりません。製品の仕様・デザイン等は、予告なく変更することがございますので御了承ください。

各種工具・ドライバーメーカー

株式会社 兼古製作所
<http://www.anextool.co.jp/>

本社 〒955-0055 新潟県三条市塙野目2201
TEL:0256-32-6321(代) FAX:0256-32-6373
福岡営業所 〒812-0015 福岡県福岡市博多区山王1丁目
13番35号 TEL:092-473-0155 FAX:092-473-0181

188891203

※詳しくは各営業担当までお問い合わせください。