



No.397-D

ラチェットドライバー

クイックボール 72

究極のラチェットドライバー

プロ仕様

強力ラチェット機構で
トルクアップ **1.6倍**
(当社従来品比較)

強力本締め
軽い早回しの
ラチェット機構

新開発


↓ No.397の
動画はこちら

締める 固定 ゆるめる

特殊形状

⊕2

配線の取外しに便利です。

指先で回しやすい
早回しハンドルネジの回りが軽くラチェット機能が
働かない時に便利です。切替誤作動を防ぐ
スイッチ形状切替スイッチの範囲が狭いので指先の
握みスペースを確保。使用中、指の
接触による切替誤作動を防止します。

深い

ビットのガタツキが少ない

ビットの深い差し込みがガタツキを
抑えて、安定したネジ回しができます。

電動用ビットが使える

対辺6.35mm六角軸ビットが使用
できます。(全長60mm以上)

片手で切替OK

使用中に片手で簡単にスイッチの
切替ができるので作業性抜群です。**NEW**

MADE IN JAPAN




No.397-D



No.397-H

No.397-HG1
(サイズ: 370×200×80mm)

▲数量に限りがございますのでお早めにお求めください。



EA564AK-10

(ラチェットハンドル本体)



(⊕2×⊖6×135mm 両頭ビット)

■ クイックボール72 ラチェットドライバー

No.	内容	箱	定価 (円)	4962485	パッケージ サイズ
NEW 397-D	ラチェットハンドル ⊕2×⊖6×135	6	2500	200220	225×60
NEW 397-H	ラチェットハンドルのみ	6	2300	200244	155×50

■ クイックボール72ハンギングセット

No.	セット内容	1セット 小売標準価格 (円)	4962485
397-HG1	クイックボール72 ラチェットドライバー ×6本	15,000	200237


差替⊕⊖ビットシリーズに全長85mmを追加しました

クイックボール72に使用できます

NEW

MADE IN JAPAN

ビット差替式ドライバーや
電動ドライバーに取り付けて
まわせます



No.395-DB2S (⊕2×⊖6×85mm 両頭ビット)

特殊
形状

端子配線の取外しに便利



手回し用ビットとして



電動用ビットとして

■ 差替⊕⊖ビット

マグネット付

No.	SIZE 刃先×全長(L)	取付 本数	箱	定価 (円)	4962485	パッケージ サイズ
NEW 395-DB2S	⊕2×⊖6×85	2	6	800	361457	160×35
395-DB	⊕2×⊖6×135	1	6	480	361426	215×40
395-DB2	⊕2×⊖6×135	2	6	930	361440	190×35

※定価には消費税は含まれておりません。製品の仕様・デザイン等は、予告なく変更することがございますので御了承ください。

各種工具・ドライバーメーカー

株式会社 兼古製作所
http://www.anextool.co.jp/

本社 〒955-0055 新潟県三条市塚野目2201
TEL:0256-32-6321(代) FAX:0256-32-6373
福岡営業所 〒812-0015 福岡県福岡市博多区山王1丁目
13番35号
TEL:092-473-0155 FAX:092-473-0181

188891203

※詳しくは各営業担当までお問い合わせください。