

950/9 ヘックスプラス マルチカラー HF 1 六角レンチセット、
ミリサイズ、レーザー仕上,げ保持機能、9点
六角ソケットL型レンチ



EANコード:	4013288188403	サイズ:	241x95x31 mm
部品番号:	05022210001	重量:	655 g
製品番号:	950/9 Hex-Plus Multicolour HF 1	原産国:	CZ
		関税番号:	82041100

- ヘックスプラスは、ネジの寿命年数を延ばせます
- L型六角レンチ保持機能付き
- 六角ボールエンド付き
- "Take it easy"色分けシステム:形状によって色分けされています
- サイズによって色分けされた、握りやすいプラスチック製スリーブ、低温での作業でもスムーズに

高品質のマルチカラーL型レンチ、六角用9点セット、保持機能。ヘックスプラスは、リセス（ネジの窪み）と点ではなく面で接触するよう造られ、その接触面も広く設計されており、力を加えたときに分散して伝達されるのでリセス（ネジの窪み）が損傷することを防ぎ、なめにくくなります。サイズ3.0以上にはホールディング機能が付いています。ボールエンド。持ち手にサイズによって色分けされたチューブが巻かれており、低温での作業も可能で、力を加えやすく、小さいサイズは折れにくくなっています。ブラックレーザー表面仕上げにより、高い耐食性があり、耐久年数が長いです。それぞれ持ち手のチューブにサイズが刻印されています。マグネタイザーが組み込まれた専用のホルダー付きで管理しやすくなります。



ウェブリンク

https://products.wera.de/ja/l-keys_1-keys_for_hexagon_socket_screws_950_9_hex-plus_multicolour_hf_1.html

Wera - 950/9 Hex-Plus Multicolour HF 1
05022210001 - 4013288188403

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

L型六角レンチ保持機能付
き



一般のL型レンチは使用中にネジ頭がなめることがよくあるため、ネジを締めたり緩めたりすることを頻繁に行えませんでした。ヴェラのヘックスプラス工具は、ネジ頭との接触面が点でなく面で接触するように設計されており、さらにその接触面積が大きくなるよう造られているため、負荷が一か所に集中するところを分散させ、トルク伝達能力が20%向上し、ネジのゆがみを軽減します。



ボールロックにより、ネジをしっかりと固定することができます。保持機能により、片手でしか作業できない狭いスペースに最適です。

ヘックスプラス



六角ネジには一つの問題があります。工具とネジの接触面積が小さいため、ネジ頭が摩耗、破損し、凹部が丸みを帯びていきます。これにより通常の六角ネジ用の工具を使ってもなめるようになります。ヘックスプラスは、広く接触するように設計しています。これにより、角だけではなく、角と角を接続する線にも接触して作業できるため、一般の六角レンチに比べて伝達できるトルクが20%増えます。また、なめるリスクも軽減しています。ヘックスプラスは、六角ネジに対応しています。

ボールエンド



ボールエンドにより、軸をネジ中心に回転できます。角度をつけて作業もできるため入り組んだスペースにも最適です。

ウェブリンク

https://products.wera.de/ja/l-keys_l-keys_for_hexagon_socket_screws_950_9_hex-plus_multicolour_hf_1.html

Wera - 950/9 Hex-Plus Multicolour HF 1
05022210001 - 4013288188403

Wera Werkzeuge GmbH
Korzenter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

L型レンチ、プラススリーブ
付き



丸軸のプラスチック製スリーブ付きL型レンチ、自転車用。スリーブにより、低温の環境でも問題なく作業できます。すべてのL型レンチは、サイズがプリントされ、色分けされており、必要な工具を見つけやすいです。丸軸の設計は特に小さいサイズのレンチが折れるのを防ぎます。

しっかりと取り付け、簡単
に取り外し



L型レンチは耐摩耗性のある専用のホルダーに収納されており、しっかりと固定されつつも、取り出しやすい造りになっています。

"Take it easy"
色分けシステム



"Take it easy" 色分けシステム - 形状とサイズによって色分けされており、必要な工具を見分けやすい。対応の工具:
六角ヘックスネジ用 (L型レンチ、サイクロップビットソケット)、六角ネジとナット用 (ジョーカーレンチ、ホールドファンクション付きサイクロップソケット、サイクロップビットソケット)、トルクスネジ用 (L型レンチ、サイクロップビットソケット)。

950/9 ヘックスプラス マルチカラー HF 1 六角レンチセット、
ミリサイズ、レーザー仕上,げ保持機能, 9点
六角ソケットL型レンチ

セット内容:

950 SPKL マルチカラー 六角レンチ、ミリサイズ、マルチカラー, 1.5 x 90 mm



05022600001	1x	1.5 x 90 mm
05022602001	1x	2 x 101 mm
05022604001	1x	2.5 x 112 mm

950 SPKL HF マルチカラー 六角レンチ、ミリサイズ、マルチカラー,保持機能, 3 x 123 mm



05022200001	1x	3 x 123 mm
05022201001	1x	4 x 137 mm
05022202001	1x	5 x 154 mm
05022203001	1x	6 x 172 mm
05022204001	1x	8 x 195 mm
05022205001	1x	10 x 224 mm

ウェブリンク

https://products.wera.de/ja/1-keys_1-keys_for_hexagon_socket_screws_950_9_hex-plus_multicolour_hf_1.html

Wera - 950/9 Hex-Plus Multicolour HF 1
05022210001 - 4013288188403

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de