

3950/9 ヘックスプラスマルチカラーHFステンレス1
Lキーセット、ミリサイズ、ステンレス、保持機能、9点
六角ソケットL型レンチ



EANコード:	4013288224477	サイズ:	240x95x30 mm
部品番号:	05022699001	重量:	644 g
製品番号:	3950/9 Hex-Plus Multicolour HF Stainless 1	原産国:	CZ
		関税番号:	82041100

- もらい錆問題の対策として：ステンレス製の素材に対してステンレスの工具を使う
- ステンレスL型レンチ、ステンレス製ネジの外因により発生するもらい錆を防ぎます
- ヘックスプラスは、ネジの寿命年数を延ばせます
- サイズ3.0以上では、ロングアームの保持機能がツールヘネジをしっかりと固定します
- ロングアームのボールヘッドはオフセット利用も可能
- "Take it easy"色分けシステム:形状によって色分けされています
- すべてのLキーは色分けされた握りやすいホーススリーブを備えており、低温でも人間工学的で快適な作業が可能です
- 実用的なクリップ、耐摩耗の素材使用

六角ソケットネジ用の高級ステンレスWeraLキーです。ステンレスにより、もらい錆を防止します。ヘックスプラスサイズにより、ネジヘッドとの接触面が大きくなります。ノッチ効果を最小限に抑え、ネジヘッドの損壊をほぼなくします。ロングアーム上の六角ボールチップ：ボール形状チップサイズにより、ルールシャフトをネジ軸に対して移動および回転させ、「コーナーの周りに」ネジ留めを行うことができます。サイズ3.0以上、ロングアームに六角ソケットネジ用の保持機能付き。サイズ別の色分けによるTake it easy工具識別。ほぼ摩耗のないL型キークリップ。



ウェブリンク

https://products.wera.de/ja/l-keys_1-keys_for_hexagon_socket_screws_3950_9_hex-plus_multicolour_hf_stainless_1.html

Wera - 3950/9 Hex-Plus Multicolour HF Stainless 1
05022699001 - 4013288224477

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

ステンレスL型レンチ



ステンレスL型レンチは、錆を防ぐ特徴がありますが、特別な表面処理により硬化されて、一般の工具と同等の硬度を併せ持ちます。

真空凍結硬化



ヴェラのステンレス製工具は真空氷硬化の処理により、必要な硬度と強度を備えています。

ヘックスプラス



六角ネジには一つの問題があります。工具とネジの接触面積が小さいため、ネジ頭が摩耗、破損し、凹部が丸みを帯びていきます。これにより通常の六角ネジ用の工具を使ってもなめるようになります。ヘックスプラスは、広く接触するように設計しています。これにより、角だけではなく、角と角を接続する線にも接触して作業できるため、一般の六角レンチに比べて伝達できるトルクが20%増えます。また、なめるリスクも軽減しています。ヘックスプラスは、六角ネジに対応しています。

長腕に留め具あり



ボールロックにより、ネジをしっかりと固定することができます。保持機能により、片手でしか作業できない狭いスペースに最適です。

ボールエンド



ボールエンドにより、軸をネジ中心に回転できます。角度をつけて作業もできるため入り組んだスペースにも最適です。

L型レンチ、プラスリーブ付き



プラスリーブ付き L型レンチは、握りやすい丸軸のデザインで作られています。スリーブにより、低温でも快適で安全に作業できます。ブラックレーザー仕上げで、耐食性を向上させています。カラーコーディングとサイズプリントにより必要なL型レンチを簡単に見つけられます。

しっかりと取り付け、簡単に取り外し



L型レンチは耐摩耗性のある専用のホルダーに収納されていて、しっかりと固定されつつも、取り出しやすい造りになっています。

"Take it easy" 色分けシステム



"Take it easy" 色分けシステム - 形状とサイズによって色分けされており、必要な工具を見分けやすい。対応の工具：六角ヘックスネジ用 (L型レンチ、サイクロップビットソケット)、六角ネジとナット用 (ジョーカーレンチ、ホールドファンクション付きサイクロップソケット、サイクロップビットソケット)、トルクスネジ用 (L型レンチ、サイクロップビットソケット)。

3950/9 ヘックスプラスマルチカラーHFステンレス1
Lキーセット、ミリサイズ、ステンレス、保持機能、9点
六角ソケットL型レンチ



セット内容:

3950 SPKL ステンレスL型レンチ マルチカラー, 1.5 x 90 mm



05022660001	1x	1.5 x 90 mm
05022661001	1x	2 x 101 mm
05022662001	1x	2.5 x 112 mm

3950 SPKLマルチカラーHF Lキー、ミリサイズ、ステンレス、保持機能, 3 x 123 mm



05022693001	1x	3 x 123 mm
05022694001	1x	4 x 137 mm
05022695001	1x	5 x 154 mm
05022696001	1x	6 x 172 mm
05022697001	1x	8 x 195 mm
05022698001	1x	10 x 224 mm

ウェブリンク

https://products.wera.de/ja/1-keys_1-keys_for_hexagon_socket_screws_3950_9_hex-plus_multicolour_hf_stainless_1.html

Wera - 3950/9 Hex-Plus Multicolour HF Stainless 1
05022699001 - 4013288224477

Wera Werkzeuge GmbH
Korzelter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de