# 品番：EA575WL-1

# 品名：0.9kg/300mm 両頭ハンマー

| | | | |
|---|---|---|---|
| 販売価格 | 4,170円（税抜）／ 4,587円（税込） | | |
| カタログ価格 | 4,170円（税抜）／4,587円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫：11　（2025/05/03 08:56現在） | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 |
| カタログページ | 0109ページ | | |

| 呼 称 | 全長 (mm) | 頭寸法(mm) 対辺 | 頭寸法(mm) 長さ | 頭重量 (kg) | 全重量 (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| #2 | 300 | 37 | 105 | 0.9 | 1.1 |

**仕様**

| | | | |
|---|---|---|---|
| メーカー | オーエッチ工業 | 型番 | OHW-2G |
| 用途 | 鉄工作業全般に | 全長 | 300mm |
| 頭径 | 37mm | ヘッド長 | 105mm |
| 頭重量 | 0.9kg | 全重量 | 1.1kg |
| 柄材質 | ファイバーグラス(ゴムグリップ付) | 使用温度 | −20～50℃ |
| 強打撃用 | | | |
| グラスファイバー柄を使用しているので、過酷な作業条件下での柄折れが減少します。 | | | |
| <使用上の注意><br>・ケガや事故の原因となりますので、用途・サイズに合ったハンマーを正しくご使用下さい。<br>・周囲の安全を確認し、自身も保護めがねやヘルメット、安全靴、その他の防具を着用して使用して下さい。 | | | |

**株式会社エスコ**
大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.