品番：EA580AG-7

品名：0.32-1.29mm ﾜｲﾔｰｽﾄﾘｯﾊﾟｰ(細線用)

販売価格	3,870円（税抜）／ 4,257円（税込）		
カタログ価格	3,870円（税抜）／4,257円(税込)		
在庫数	最新在庫：0　（2025/08/03 02:13現在）		
商品入数	1	販売単位	丁
カタログページ			






仕様

メーカー	エンジニア	型番	PA-06
用途	細線	能力(単線)	AWG：28、26、24、22、20、18、16（mm：0.32・0.4・0.51・0.64・0.81・1.02・1.29）
能力(より線)	AWG：30、28、26、24、22、20、18（mm：0.25・0.32・0.4・0.51・0.64・0.81・1.02	全長	175mm
グリップ幅	50mm	重量	134g
材質	本体：高炭素鋼 グリップ：エラストマー		
ストリップゲージを装着するとストリップ長を1～24mmの幅で固定できるので、作業性の向上と均一化を図れます。			
バネ付			

代替品

	品番　EA682J-150 **コメント**　違い：能力

株式会社エスコ
大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号　06-6532-6226（代表）

© 2018 ESCO Co.,Ltd.