品番：EA580ED-41

品名：1.6･2.0mm(2･3心用) VA線ストリッパー

販売価格	5,340円（税抜）／ 5,874円（税込）		
カタログ価格	5,340円（税抜）／5,874円(税込)		
在庫数	最新在庫：0　（2025/09/22 06:08現在）		
商品入数	1	販売単位	丁
カタログページ			

芯線皮膜を一気に剥けるVAストリッパー

仕様

メーカー	フジ矢（FUJIYA）	型番	FVA-1630
能力(VVF線)	1.6mm(2心)･1.6mm(3心) 2.0mm(2心)･2.0mm(3心)	全長	235mm
重量	233g	材質	特殊鋼
内線･外線工事など電気設備工事でのVA･VVF線の加工作業に最適です。			
電気工事士試験に必要な測る、切る、剥く、曲げる機能を1丁に集約			
第2種電気工事士試験推奨品			
先端のくわえ部を細長く設計しているため、芯線の「のの字曲げ」加工がしやすくなっております。			
芯線被覆もまとめてストリップ可能、3心を一気にストリップしてもきれいな仕上がりにできます。			
ケーブル外被のストリップ部は芯線形状に合わせた刃形状とガイドで、エコ電線の加工も楽に美しくストリップできます。			
本体にはストリップの目安となる20mm、12cmのスケール付			
環境にやさしく、手にフィットするエラストマー樹脂をグリップに使用			

株式会社エスコ
大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号　06-6532-6226（代表）

© 2018 ESCO Co.,Ltd.