品番：EA584AB-43

品名：M6.0-8 細軸ｴｷｽﾄﾗｸﾀｰｾｯﾄ(ｽﾃﾝﾚｽねじ対応)

販売価格	895円（税抜）／ 985円（税込）		
カタログ価格	895円（税抜）／985円(税込)		
在庫数	最新在庫：7　（2025/07/06 21:17現在）		
商品入数	1	販売単位	ST
カタログページ	0354ページ		




仕様

メーカー	アネックスツール（Anex）	型番	ANHD-390
用途	なめたネジを取り外す作業に ※事前に下穴加工が必要です	セット内容	・M6～8ネジ対応ビット（全長90mm） ・ステンレスネジ用切削オイル（不水溶性切削油） ・専用スパナ
適合サイズ	M6～M8（(+)ねじNo.3相当）	下穴サイズ	3.0mm
差込六角対辺	6.35mm	軸長	45mm
軸径	φ4.5mm	材質	本体：特殊合金鋼 板スパナ：炭素工具鋼 ステンレス加工用オイル：難削材用タッピングオイル

なめたネジ（十字溝が潰れたネジ）が外せる

使用する際は電動ドライバーと3.0mm鉄工ドリルをご用意ください。
※本製品には付属しておりません

φ3.0mm鉄工ドリルでネジに下穴をあけ（正転）、本製品の逆ネジで抜き取ります（逆転）

ドリルネジ、コーススレッド、六角穴付きボルトなど熱処理を施されたネジには使用できません。

ステンレス用加工オイルはステンレス材への穴あけ時、本オイルを塗布すると切削抵抗が小さくなりドリルの折れ、摩耗が少なくなります。

狭く奥まった所も回せる細軸形状

RoHS2適合品

株式会社エスコ
大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.