品番：EA585KB-11

品名：φ15mm/160mm ケーブルカッター(絶縁/ﾒｯｷ)

販売価格	10,400円（税抜）／ 11,440円（税込）		
カタログ価格	10,400円（税抜）／11,440円(税込)		
在庫数	最新在庫：5　（2025/06/16 16:28現在）		
商品入数	1	販売単位	丁
カタログページ	0244ページ		

仕様

メーカー	KNIPEX（ｸﾆﾍﾟｯｸｽ）	型番	9516160
切断能力	φ15mm(50mm²)	全長(mm)	160
ハンドル	コンフォート	仕上げ	磨き

銅･アルミケーブル用

高周波焼き入れを施した切断刃

高級特殊工具鋼、鍛造品、油焼き入れ

1000V絶縁ハンドル採用

ステップカット付

ケーブルを潰さずに切断します。

全長160mmと小型で軽量ながら、強靭で潰れのない綺麗な切断が可能。

はるかに軽い力で段階的に次々とワイヤーを切断し、同サイズの標準的なケーブルカッターよりも最大40%負荷を軽減。

人間工学に基づいたハンドルデザインで、より太いケーブル径でも最上の切断を体感できます。

最大φ15mm（50mm2）の多芯銅線およびアルミ線を切断。

最大5×4mm2の単銅線およびアルミ線を切断。

ケーブルを潰さずに切断。

ボルトジョイントで正確かつ簡単な切断を可能にし、耐久性に優れています。
挟み込み防止機能で安全な作業を実現。

株式会社エスコ
大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.