



青雲作ブルーハードシリーズに

TPEグリップが新登場!!

青雲作ブルーハード 210mm/240mm/270mm/240mm小目 使い分けで効率アップ!

のこぎりといえばこの形。横挽刃と縦挽刃で作業効率をアップ。細幅を採用し切れ味向上。レザーソーの縦挽刃は天刃加工を施すことにより切れ味が向上しています。小目(こまめ)タイプは細工用として使用できます。



用途: 造作・木工細工・竹細工・建具・家具・彫刻・楽器
適用材: PB(OSB)・デッキ材・一般木材
竹材・集成材・コンパネ

TPE グリップの特長

TPE とは: (熱可塑性エラストマ)



重さ
153g
※T25の場合

153g のグリップは青雲作ブルーハードの刃とバランスが良く、作業がし易いです。

従来の籐巻柄に比べエラストマ樹脂は滑りにくく、手に馴染みます。また、グリップ力もアップし少ない握力で切断出来るので長時間の作業も疲れにくいです。ハードな仕事をされる職人さんにおすすめです。

グリップ感
UP

どこでも握れる
オールラバー
グリップ

せいがい
は
青海波紋

柄の端から端まで、どこでも握れるグリップなのでお好みのスタイルで作業が出来ます。

青海波模様を持つ意味:
青海波は広い海がもたらす恩恵を感じさせる日本の伝統柄で、無限に広がる波の模様に未来永劫へと続く幸せへの願いと、人々の平安な暮らしへの願いが込められた縁起の良い模様です。

※替刃は現行商品の青雲作ブルーハード(籐巻柄)と共通です。

←縦挽目 →横挽目

RAZORSAW

替刃式 Tシリーズ

レザーソーの
両刃鋸

刃長 240mm
板厚 0.5mm/ピッチ 1.7mm
ピッチ 3.8~2.4mm

横挽
縦挽

横挽縦挽
切れ味本物!!

品番 666
青雲作
ブルーハード
240TPE

品番	商品名	使用グリップ名	刃長(mm)	板厚(mm)	ピッチ(mm)		JANコード
665	青雲作ブルーハード 210 TPE	T25	210	0.45	1.5	EA599RH-1A	4903524 310197
666	青雲作ブルーハード 240 TPE	T25	240	0.5	1.7	EA599RH-2A	4903524 310203
668	青雲作ブルーハード 270 TPE	T31	270	0.6	2.5	EA599RH-3A	4903524 310227
667	青雲作ブルーハード 240 小目 TPE	T25	240	0.45	1.3		4903524 310210



発売元
玉鳥産業株式会社 〒673-0404 兵庫県三木市大村58-14
TEL.0794-83-1010 FAX.0794-83-2278
URL: <https://www.gyokucho.co.jp/> E-mail: info@gyokucho.co.jp

製造元
レザーソー工業株式会社
URL: <https://www.razorsaw.co.jp/> E-mail: info@razorsaw.co.jp