品番：EA602AB-4

品名：19x24mm/250mm 両口ﾗﾁｪｯﾄﾚﾝﾁ(ｺﾝﾊﾟｸﾄ)

販売価格	4,840円（税抜）／ 5,324円（税込）		
カタログ価格	4,840円（税抜）／5,324円(税込)		
在庫数	最新在庫：4　（2025/05/09 01:36現在）		
商品入数	1	販売単位	丁
カタログページ	0496ページ		





仕様

メーカー	トップ工業（TOP）	型番	RM-19X24C
用途	・2×4工法やプレカット工法住宅施工時に ・ホールダウン金具の締付に	サイズ	19×24mm
ギア数	24（15°送り）	最大トルク	19mm：367.7N・m 24mm：426.6N・m
厚み	34mm	全長	250mm
重量	360g	材質	クロムバナジウム鋼
カラー	パープル		

ソケット部が薄く、住宅施工現場の狭い場所での作業に最適
作業性を追及したコンパクトなショートタイプ
本体は勿論、爪も鍛造品であり強度が抜群
頭部は加工の際の穴埋めを施してあり、円滑なラチェット駆動を維持します。
セーフティコード用の穴が2ヶ所あります。
表面は錆難い塗装仕上げ
ソケット部はメッキ仕上げで錆難くしてあります。

12ポイント
左右切替式
シノ付き
<注意> ・ボルト・ナット等の二面幅に合わせてご使用ください。 ・パイプ等を継ぎ足して使用しないで下さい。 ・ハンマー代わりに使用しないで下さい。 ・高所作業での使用は、セーフティコード等取り付けて落下防止策をして下さい。 ・工具の使用目的以外に使用しないで下さい。

株式会社エスコ
大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.