

国産車オイルフィルタレンチ適用表

-KTC カップ型オイルフィルタレンチ (AVSA) は、純正オイルフィルタに適合したサイズとなっております。
 -優良部品等をご使用の場合、サイズが合わない場合があります (ガタ付き及び、かみ込み等)。
 -同じエンジン形式でも、年式及び純正部品供給時期により、サイズが異なる場合がございます。
 -ろ紙交換タイプオイルフィルタキャップには、ろ紙交換用オイルフィルタレンチ以外は使用しないでください。

*データは2019年4月時点のものです。(KTC調べ)

トヨタ		トヨタ		ニッサン		ホンダ	
エンジン型式	適用品番	エンジン型式	適用品番	エンジン型式	適用品番	エンジン型式	適用品番
1AZ-FSE	AVSA-064	FA20-GR	AVSA-079	3B20	AVSA-067	D17A	AVSA-064
1BZ-FPE	AVSA-099	K3-VE	AVSA-R64A	3G83	AVSA-067	E07Z	AVSA-064
1GD-FTV	AVSA-R64B	KF	AVSA-064	4A30	AVSA-067	F22C	AVSA-080
1GR-FE	AVSA-073又はR64B	KF-DET	AVSA-064	4HK1-TCN	AVSA-118B	J30A	AVSA-064
1GZ-FE	AVSA-110B	KF-VE	AVSA-064	4HL1N	AVSA-118B	J35A	AVSA-064
1HD-FTE	AVSA-099	M20A-FKS	AVSA-064	BR06	AVSA-064	J37A	AVSA-064
1JZ-FSE	AVSA-073	N04C-A	AVSA-101B	CR12DE	AVSA-064	JNB	AVSA-064
1JZ-GE	AVSA-073	N04C-TB	AVSA-101B	CR14DE	AVSA-064	JNC	AVSA-080
1KD-FTV	AVSA-073	N04C-TD	AVSA-101B	F8	AVSA-067	K20A	AVSA-064
1KR-FE	AVSA-R64A	N04C-TE	AVSA-101B	HR12DE	AVSA-064	K20B	AVSA-064
1KR-VET	AVSA-R64A	N04C-TH	AVSA-101B	HR15DE	AVSA-064	K20C	AVSA-064
1MZ-FE	AVSA-073	N04C-TJ	AVSA-101B	HR16DE	AVSA-064	K24A	AVSA-064
1ND-TV	AVSA-073	N04C-TK	AVSA-101B	K6A	AVSA-064	K24W	AVSA-064
1NR-FE	AVSA-R64A	N04C-TL	AVSA-101B	KA20DE	AVSA-064	L13A	AVSA-064
1NR-FKE	AVSA-R64A	N04C-TM	AVSA-101B	KA24DE	AVSA-064	L13B	AVSA-064
1NZ-FE	AVSA-064	N04C-TN	AVSA-101B	L8	AVSA-064	L15A	AVSA-064
1NZ-FNE	AVSA-064	N04C-UD	AVSA-101B	LF-VD	AVSA-064 (適用外の場合あり)	L15B	AVSA-064
1NZ-FXE	AVSA-064	N04C-UE	AVSA-101B	MR16DDT	AVSA-064	L15C	AVSA-064
1TR-FE	AVSA-R64B	N04C-UJ	AVSA-101B	MR18DE	AVSA-064	LDA	AVSA-064
1UR-FE	AVSA-R64B	N04C-UL	AVSA-101B	MR20DD	AVSA-064	LEA	AVSA-064
1UR-FSE	AVSA-R64B	N04C-UM	AVSA-101B	MR20DE	AVSA-064	LEB	AVSA-064
1ZZ-FE	AVSA-064	N04C-UN	AVSA-101B	MRA8DE	AVSA-064	LFA	AVSA-064
2AR-FE	AVSA-R64B	N04C-UP	AVSA-101B	NA20P	AVSA-080	LFB	AVSA-064
2AR-FSE	AVSA-R64B	N04C-UQ	AVSA-101B	QG13DE	AVSA-064	P07A	AVSA-064
2AR-FXE	AVSA-R64B	NO4C-A	AVSA-101B	QG15DE	AVSA-064	R18A	AVSA-064
2AZ-FE	AVSA-064	S05D	AVSA-101B	QG18DE	AVSA-064	R20A	AVSA-064
2AZ-FSE	AVSA-064	S05D-D	AVSA-101B	QR20DE	AVSA-064	S07A	AVSA-064
2AZ-FXE	AVSA-064			QR25DE	AVSA-064	S07B	AVSA-064
2GD-FTV	AVSA-R64B			R06A	AVSA-064		
2GR-FE	AVSA-R64B			RF	AVSA-079		
2GR-FKS	AVSA-R64B			SR20VET	AVSA-064		
2GR-FSE	AVSA-R64B			VG20P	AVSA-080		
2GR-FXE	AVSA-R64B			VK45DD	AVSA-064		
2JZ-FSE	AVSA-073			VK45DE	AVSA-064		
2KD-FTV	AVSA-073			VQ23DE	AVSA-064		
2NR-FKE	AVSA-R64A			VQ25DD	AVSA-064		
2NZ-FE	AVSA-064			VQ25DE	AVSA-064		
2SZ-FE	AVSA-064			VQ25HR	AVSA-064		
2TR-FE	AVSA-R64B			VQ30DET	AVSA-064		
2UR-FSE	AVSA-R64B			VQ35DE	AVSA-064		
2UZ-FE	AVSA-073			VQ35HR	AVSA-064		
2ZR-FAE	AVSA-064又はR64A (適用外の場合あり)			VQ37VHR	AVSA-064		
2ZR-FE	AVSA-064又はR64A (適用外の場合あり)			VR38DETT	AVSA-064		
2ZR-FXE	AVSA-064又はR64A (適用外の場合あり)			YD25DDTi	AVSA-A92		
2ZZ-GE	AVSA-064						
3GR-FSE	AVSA-R64B						
3MZ-FE	AVSA-073						
3RZ-FE	AVSA-073						
3RZ-FPE	AVSA-073						
3S-GTE	AVSA-064						
3SZ-VE	AVSA-064又はR64A (適用外の場合あり)						
3UZ-FE	AVSA-073						
3ZR-FAE	AVSA-064又はR64A (適用外の場合あり)						
3ZR-FE	AVSA-R64A						
4GR-FSE	AVSA-R64B						
7K-E	AVSA-064						
8AR-FTS	AVSA-R64B						
8GR-FXS	AVSA-R64B						
8NR-FTS	AVSA-064						
A25A-FXS	AVSA-064						
B48	27mm六角						
B58	32mm六角						
FA20	AVSA-079						

レクサス	
エンジン型式	適用品番
1AR-FE	AVSA-R64B
1LR-GUE	AVSA-073
1UR-FSE	AVSA-R64B
2AR-FSE	AVSA-R64B
2AR-FXE	AVSA-R64B
2AZ-FXE	AVSA-064
2GR-FE	AVSA-R64B
2GR-FKS	AVSA-R64B
2GR-FSE	AVSA-R64B
2GR-FXE	AVSA-R64B
2GR-FXS	AVSA-R64B
2UR-FSE	AVSA-R64B
2UR-GSE	AVSA-R64B
2ZR-FXE	AVSA-R64A
3UR-FE	AVSA-R64B
3UZ-FE	AVSA-073
4GR-FSE	AVSA-R64B
8AR-FTS	AVSA-R64B
8GR-FXS	AVSA-R64B
A25A-FXS	AVSA-064
M20A-FKS	AVSA-064
V35A-FTS	AVSA-R64B

A エンジンオイル交換

マツダ	
エンジン型式	適用品番
13B-MSP	AVSA-067
1GD-FTV	AVSA-R64B
1NZ-FE	AVSA-064
1TR-FE	AVSA-R64B
CR12DE	AVSA-064
F8	AVSA-067
FE	AVSA-067
HR15DE	AVSA-064
HR16DE	AVSA-064
K6A	AVSA-064
L3-VDT	AVSA-074又は075D (適用外の場合あり)
L3-VE	AVSA-074又は075D (適用外の場合あり)
L5-VE	AVSA-074又は075D (適用外の場合あり)
L8	AVSA-067
LF-DE	AVSA-075D
LF-VD	AVSA-074又は075D (適用外の場合あり)
LF-VDS	AVSA-074又は075D (適用外の場合あり)
LF-VE	AVSA-074又は075D (適用外の場合あり)
MR18DE	AVSA-064
P3-VPS	AVSA-067
P5-VP	AVSA-067
P5-VPR	AVSA-067
P5-VPS	AVSA-067又は075D (適用外の場合あり)
PE-VPH	AVSA-067
PE-VPR	AVSA-067
PE-VPS	AVSA-067
PY-VPR	AVSA-067
PY-VPS	AVSA-067
PY-VPTS	AVSA-067
QG18DEN	AVSA-064
R06A	AVSA-064
RF	AVSA-089
S5-DPTS	AVSA-075D
S8-DPTS	AVSA-075D
SH-VPTR	AVSA-075D
SH-VPTS	AVSA-075D
ZJ-VE	AVSA-067
ZJ-VEM	AVSA-067
ZY-VE	AVSA-067

三菱	
エンジン型式	適用品番
3A90	AVSA-064
3A92	AVSA-064
3B20	AVSA-067
3G83	AVSA-067
4A30	AVSA-067
4A90	AVSA-064又は067 (適用外の場合あり)
4A91	AVSA-064
4B10	AVSA-067
4B11	AVSA-067又は079 (適用外の場合あり)
4B12	AVSA-067
4B40	AVSA-067
4G15	AVSA-067又は079 (適用外の場合あり)
4G63	AVSA-080
4G69	AVSA-079
4G93	AVSA-067
4G94	AVSA-067又は080 (適用外の場合あり)
4J10	AVSA-067
4J11	AVSA-067
4J12	AVSA-067
4M41	AVSA-101
4N14	AVSA-067
6B31	AVSA-067
6G72	AVSA-080
6G74	AVSA-080
6G75	AVSA-080又は089 (適用外の場合あり)
BR06	AVSA-064
CR12DE	AVSA-064
F8	AVSA-067
FE	AVSA-067
HR15DE	AVSA-064
HR16DE	AVSA-064
K12B	AVSA-064
K12C	AVSA-064
K6A	AVSA-064
L8	AVSA-064
MR18DE	AVSA-064
R06A	AVSA-064
RF	AVSA-080
VQ25HR	AVSA-064
VQ35HR	AVSA-064
VQ37VHR	AVSA-064

ダイハツ	
エンジン型式	適用品番
1KR-FE	AVSA-R64A
1KR-VET	AVSA-R64A
1NR-FE	AVSA-R64A
2AR-FXE	AVSA-R64B
2AZ-FE	AVSA-064
2ZR-FXE	AVSA-064又はR64A (適用外の場合あり)
3SZ-VE	AVSA-064又はR64A (適用外の場合あり)
A25A-FXS	AVSA-064
EF	AVSA-064
EF-DEM	AVSA-064
EF-DET	AVSA-064
EF-SE	AVSA-064
EF-VD	AVSA-064
EF-VE	AVSA-064
JB-DET	AVSA-067
K3-VE	AVSA-064又はR64A (適用外の場合あり)
KF	AVSA-064
KF-DET	AVSA-064
KF-VE	AVSA-064
KJ-VET	AVSA-R64A

いすゞ	
エンジン型式	適用品番
4HG1	AVSA-118B
4HK1	AVSA-118B
4HL1	AVSA-118B
4HV1	AVSA-118B
KA20DE	AVSA-064
KA24DE	AVSA-064
QR20DE	AVSA-064
QR25DE	AVSA-064
YD25DDTi	AVSA-A92

スバル	
エンジン型式	適用品番
1KR-FE	AVSA-R64A
1KR-VET	AVSA-R64A
1NR-FE	AVSA-R64A
1NR-FKE	AVSA-R64A
1NZ-FE	AVSA-064
EJ15	AVSA-067
EJ20	AVSA-067
EJ25	AVSA-067
EL15	AVSA-067
EN07	AVSA-067
EZ30	AVSA-079
EZ36	AVSA-079
FA20	AVSA-079又は067
FB16	AVSA-067
FB20	AVSA-067
FB25	AVSA-067
K3-VE	AVSA-R64A
KF	AVSA-064
KF-DET	AVSA-064
KF-VE	AVSA-064
KF-VT	AVSA-064

スズキ	
エンジン型式	適用品番
H27A	AVSA-079
J20A	AVSA-067
J24B	AVSA-067
K10C	AVSA-063又は064 (適用外の場合あり)
K12B	AVSA-063又は064 (適用外の場合あり)
K12C	AVSA-064又は067 (適用外の場合あり)
K14C	AVSA-064
K6A	AVSA-063又は064 (適用外の場合あり)
M13A	AVSA-064又は067 (適用外の場合あり)
M15A	AVSA-067
M16A	AVSA-067
MR20	AVSA-064
MR20DE	AVSA-064
N32A	AVSA-067
R06A	AVSA-063又は064,067 (適用外の場合あり)

大型車オイルフィルタレンヂ適用表

	通称名	エンジン型式	適用品番	
トヨタ	ダイナ	J05C、N04C-A、N04C-TB、N04C-TD、N04C-TH、N04C-TJ、N04C-TK、N04C-TL、N04C-TM、N04C-UD、N04C-UE、N04C-UM、N04C-UN、N04C-UP、N04C-UQ、N04C-A、S05C、S05D、S05D-D	AVSA-101B	
	ダイナ ダンプ	N04C-TE、N04C-TJ、N04C-TK、N04C-UE、N04C-UN、N04C-UP、N04C-UQ		
	ダイナ ハイブリッド	N04C-TN、N04C-UJ、N04C-UL		
	ダイナ パン	N04C-TH、N04C-TJ、N04C-UM、N04C-UN		
	トヨエース	J05C		AVSA-101B又はAVSA-108B
		J05D-TB		
		N04C-A、N04C-TB、N04C-TD、N04C-TH、N04C-TJ、N04C-TK、N04C-TL、N04C-TM、N04C-UD、N04C-UE、N04C-UM、N04C-UN、N04C-UP、N04C-UQ、N04C-A、S05C、S05D、S05D-D		AVSA-101B
トヨエース ダンプ	N04C-TE、N04C-TJ、N04C-TK、N04C-UE、N04C-UN、N04C-UP、N04C-UQ			
トヨエース ハイブリッド	N04C-TN、N04C-UJ、N04C-UL			
	トヨエース パン	N04C-TH、N04C-TJ、N04C-UM、N04C-UN		
日野	セレガ	A09C、J08C、J08C-T、J08E	AVSA-118B	
	デュトロ	15B-FNE、15B-FTE、1BZ-FNE	AVSA-099	
		2TR-FE	AVSA-R64B	
		3RZ-FE、3RZ-FP、3RZ-FPE	AVSA-073	
		4B	AVSA-099	
		J05C	AVSA-118B	
		J05D	AVSA-108B	
		N04C、N04C-L、N04C-TH、N04C-TJ、N04C-TK、N04C-TL、N04C-TM、N04C-TN、N04C-UE、N04C-UJ、N04C-UL、N04C-UP、N04C-UQ、S05C、S05D	AVSA-101B	
	プロフィア (FH、FN、FQ、FR、FS、FW、GN、SH)	A09C	AVSA-118B	
	レンジャー	A05C、H06C、H06CT、H06CTI、H07C、H07CT、H07D、J05C、J05D、J05E、J07C、J07CT、J07CTB、J07E、J08C、J08E、W04D、W06D、W06E	AVSA-108B	
いすゞ	エルフ	4HE1-T、4HF1	AVSA-118B	
		4HG1	AVSA-101B又はAVSA-118B	
		4HJ1、4HK1、4HK1-T	AVSA-118B	
		4HL1	AVSA-101B又はAVSA-118B	
		4HL1-T、4HV1	AVSA-118B	
		4JB1、4JG2	AVSA-101B	
	フォワード	4HE1-T、4HJ1、4HK1、4HK1-T、6BG1、6BG1-T、6HA1、6HA1-CNG、6HE1、6HE1-T、6HE1-TC、6HH1、6HH1-C、6HH1-CNG、6HH1-N、6HH1-S、6HH1-T、6HK1、6HK1-T、6HK1-TCC、6HK1-TCN、6HL1	AVSA-118B	
日産	アトラス	4HF1N、4HG1、4HJ1、4HK1-T、4HK1-TCN、4HL1N、4HL1S、4HL1-TC、4JG2	AVSA-118B	
	アトラス ダンプ	4HK1-TCN		
	アトラス ハイブリッド	4HL1N		
UDトラック	コンドル	FD46、FD46T、FD46-T、FD46-TA	AVSA-092	
		FE6、FE6A、FE6B、FE6E、FE6F、FE6T、FE6TA、FE6TB、FU6、FU6-T	AVSA-125B	
		GH5-T、GH7、GH7-T	AVSA-118B	
		J05D	AVSA-108B	
		J07E、J08E、J08E-T	AVSA-118B	
		MD92	AVSA-125B	
三菱ふそう	キャンター	4D33、4D34、4D34-T、4D35、4D36	AVSA-101B	
		4G63、4G64、4G64-P	AVSA-080	
		4M40、4M42、4M42T、4M50、4M50-T、4M51	AVSA-106B	
	スーパーグレード	6D16-T、6M60	AVSA-125B	
	ファイター	4D34-T	AVSA-101B	
		4M50-T、6D14、6D15、6D15-T、6D16、6D16-T、6D17、6M60-T、6M61	AVSA-125B	

* 適用する KTC カップ型オイルフィルタレンヂ (AVSA) をラインナップしているエンジン型式のみ掲載しています。

* データは 2019 年 4 月時点のものです。(KTC 調べ)

A エンジンオイル交換

輸入車オイルフィルタレンチ適用表

メーカー	車種(エンジン型式)	適用品番
フォルクスワーゲン	ALT, APT, AUQ, BBU, BBX, BGU, BHY, BJX, BSE, BSF, BWK, BZB, CAVA, CAVD, CAVE, CAWA, CAWB, CAXA, CBFA, CBZA, CBZB, CBZC, CCSA, CCTA, CCTX, CCZB, CCZC, CCZD, CDA, CDAB, CDGA, CFNA, CFNB, CGYA, CHPA, CHPB, CHYA, CHYB, CHZA, CHZB, CHZC, CHZD, CJZA, CJZB, CJZC, CJZD, CKMA, CLRA, CMBA, CMSB, CNKA, CNWA, CPGA, CPTA, CPVA, CPVB, CPWA, CTHA, CTHD, CTKA, CUKB, CUKC, CUSA, CUSB, CWVA, CXSA, CYVB, CYVD, CYZA, CYZB, CZCA, CZDA, CZDB, CZE	AVSA-074
アウディ	ALT, ALZ, AMB, AUM, AWA, AXX, BAM, BCY, BFV, BGU, BPY, BRV, BSE, BSF, BVP, BVR, BWA, BYT, BZB, CABA, CABB, CABD, CAEA, CAEB, CAED, CAVG, CAWB, CAXA, CAXC, CBFA, CBZA, CBZB, CCSA, CCTA, CCZA, CCZC, CDAA, CDHA, CDHB, CDNA, CDNB, CDNC, CESA, CETA, CHJA, CHPB, CHZB, CJEB, CJZA, CMBA, CMSA, CMXA, CNCB, CNVA, CPMA, CPMB, CPSA, CPTA, CPWA, CTHG, CTJA, CUKB, CVNA, CXSB, CYVB, CZCA, CZDA, CZE	AVSA-074
	AMM, ARE, ASN, BBJ, BDV, BES	AVSA-A92
BMW	N63B44A, N63B44A-K210, N63B44B, N63B44C, N74B60A, N74B66B, W10B16, W11B16	AVSA-074C
	N20B20A, N20B20A-P251, N20B20B, N42B18A, N42B20A, N43B16A, N43B20A, N45B16A, N46B20B, N52B25A, N52B30, N52B30A, N53B30A, N54B30A, N55B30A, N55B30A-M230	AVSA-086
メルセデス・ベンツ	111, 120, 137, 651, 1040, 1044, 1049, 1114, 1117, 1118, 111M20,	AVSA-074
	112, 113, 152, 157, 176, 272, 273, 277, 278, 279, 612, 1122, 1134, 112M26, 112M37, 113M5, 113M55, 272M25, 272M30, M272E35	AVSA-074C
	276, 276M30, 1121	AVSA-074又はAVSA-074C
ボルシェ	M96.70, M96.70S, M96.79, M97.70, M97.70S, M97.76, M97.77	AVSA-074
	M48.00, M48.50, M96.04, M96.05, M96.24, M97.01, M97.20, M97.21, MA1.20, MA1.21, MA1.22, MA1.23, MDB.XA	AVSA-074C
プジョー	3FY, 3FZ, HM01, HN01, HN02, KFW, NFY, RFK, RFN, Xfv, XFX	AVSA-B76
シトロエン	HM01, HN01, HN02, RFK, RFN, Xfu, Xfv, XFX	AVSA-B76
ルノー	2TR, M4R, M5M	AVSA-064
	F4, F4R, F4R2, K4J, K4M, K7J, L7X	AVSA-B76
ボルボ	B4164S3, B4164T, B4164T3, B4164T4, B4184S11, B4184S8, B4204S3, B4204S4, B4204T43, B4204T6, B4204T7, B4204T9	AVSA-074
	B4204T11	AVSA-074又はAVSA-087
	B4154T4, B4154T5, B4204T3, B4204T37, B4204T38, B4204T4, B5204T, B5204T5, B5234T3, B5244S, B5244S2, B5244SG, B5244SG2, B5244T3, B5244T5, B5254T2, B5254T4, B6294S2, B6294T, B8444S, D4204T11, D4204T14, D4204T4, D4204T5, D4204T8, D4204T9	AVSA-087
	D4192T3	AVSA-A92
GM	キャデラック エスカレード, シボレー アバランチ, シボレー カマロ, シボレー コルベット, シボレー シルバード, シボレー タホ, シボレー トレイルブレイザー, ハマー H2, ハマー H3	AVSA-A74
	シボレー クルーズ	AVSA-064
クライスラー	ジープ グランドチェロキー, ダッジ チャージャー	AVSA-092
	クライスラー PTクルーザー, クライスラー グランドポイジャー, ジープ コンパス, ジープ チェロキー, ジープ パトリオット, ジープ ラングラー, ジープ ラングラーアンリミテッド, ダッジ JC, ダッジ アベンジャー, ダッジ キャリバー, ダッジ ナイトロ	AVSA-A74


* 2001年以降のエンジンで、適用するKTCカップ型オイルフィルタレンチ(AVSA)をラインナップしているエンジン型式のみ掲載しています。
 * GM、クライスラーは、エンジン型式が車検証上で「Fメイ」と記載されているため、通称名を記載しています。
 * データは2019年4月時点のものです。(KTC調べ)

熱膨張でもしっかりフィルタに掛かる設計

熱膨張が発生する樹脂製オイルフィルタカバーに対応するため、AVSA-074C及び087は通常タイプより全長を長めにし、オイルフィルタとの掛かり代を大きくとり、熱膨張時でもしっかりフィルタに掛かるように設計されています。



VOLVOのオイルフィルタキャップと交換用ろ紙



輸入車用カップ型オイルフィルタレンチの形状

