品番：EA604FE-70

品名：エアー式ブレーキブリーダーキット

販売価格	110,000円（税抜）／ 121,000円（税込）		
カタログ価格	110,000円（税抜）／121,000円(税込)		
在庫数	最新在庫：2　（2025/08/13 05:34現在）		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0319ページ		



仕様

メーカー	京都機械工具（KTC）	型番	ABX70
重量(kg)	8.5	ホース内径(mm)	φ5
ホース外径(mm)	φ8		
ABS車対応			
用途	ブレーキ液交換、エア抜き作業時のブレーキ液供給に		
1人で素早く作業完了			
ブレーキ液の連続圧送で作業時間を短縮			
低価格で高性能かつシンプルなコンパクト設計			
操作の容易なエア駆動式圧送タイプ			
タンク内のエア抜きはボタンを押すだけで完了します。			
ワンタッチ取付けが可能な、押し当て式プレートゴムを採用。(φ18～31mmアタッチメント)			
内圧式拡張ゴムにより優れた密着度(φ32～45mm・φ46～60mm・φ61～76mm			
専用アタッチメントによりワンタッチ取付けが可能。(EA604FE-75～80)			
本体の保管に便利な防塵カバー付き。			

息継ぎ無しの連続圧送			
使用エアー圧力	0.15～0.25MPa	エアー吸入口	R1/4¥"
サイズ	320×205×210(H)mm	容量	2L
セット内容	ブレーキブリーダー、圧送ホース、 φ18～31mmアタッチメント (EA604FE-71)、 φ32～45mmアタッチメント (EA604FE-72)、 φ46～60mmアタッチメント (EA604FE-73)、 φ61～76mmアタッチメント (EA604FE-74)、 クロー式クランプ(EA604FE-81)、 チェーン式クランプ(EA604FE-82)、 防塵カバー、アタッチメント用ケース		

株式会社エスコ
大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.