

8100 SBオールインZyklop Speedラチェットセット、3/8"ドライブ、
35点
サイクロップスピードラチェット 3/8"



EANコード:	4013288225573	サイズ:	250x170x70 mm
部品番号:	05003536001	重量:	2382 g
製品番号:	8100 SB All-in	原産国:	CZ
		関税番号:	82041100

- 堅牢なテキスタイルボックスに35個のラチェットのセット
- 自由回転のラチェット首部、5ヶ所のロック位置
- ヴェラのビット製造技術を応用したビットソケット
- 保持機能、トルクス、ヘックスプラス、六角ナットはネジ、ボルト、ナット用
- ツイストしてロック解除できるため、ラチェットを簡単に取り外せます
- ナット取り外し工具
- Wera 2goに適用

多くのツールを最小限の空間で収納できる、非常にコンパクトなツール収納です。非常に堅牢で耐久性のあるテキスタイルボックスによって、ラチェットセットがまるで新品になったかのようです。作業棚に真っ直ぐに配置して、きれいに並べて保管できます。テキスタイル外部材料により、表面を十分に保護します。軽量かつ小型であるため、簡単に持ち運びできます。「Take it easy」工具識別付き：サイズ別の色分け。ツイストしてロック解除できるため、ラチェットを簡単に取り外せます。



ウェブリンク

https://products.wera.de/ja/ratchets_and_accessories_the_zyklop_ratchets_the_zyklop_ratchets_3_8_the_zyklop_speed_ratchet_3_8


Wera - 8100 SB All-in
05003536001 - 4013288225573

Wera Werkzeuge GmbH
Korzelter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

ラチェットを手軽に取り外し可能

サイクロップ "6 in 1"

自由回転



8100 SBオールインZyklop Speed 3/8"ラチェットは、あらゆる建築業者の要件を満たします。

ツイストしてロック解除できるため、ラチェットを簡単に取り外せます。

1、ギア数の多いラチェット
2、首振りラチェットレンチ
3、角度付きラチェット
4、クイックリリースラチェット
5、パワーラチェット
6、ドライバー

ラチェットヘッドは首を180°自由に回転でき、ホイールスイッチで回転方向の変更が可能。限られた狭いスペースで作業するときは、首の左右に0°、15°、90°の動作角度で固定できるので、滑ることなく安全に作業できます。

早回し作業

保持機能、六角

保持機能付きビットソケット、トルクスネジ用

保持機能付きビットソケット、六角ソケットネジ用



サイクロップスピードラチェットはドライバーとしても使えるのでスピーディなネジ締め作業が可能です。ネジ山が摩耗されて抵抗が少なくなり、ラチェットが噛み合わない場合、クラフトフォームハンドルと早回しスリーブによる回転能力の向上が役立ちます。

2つのボールロックと丈夫で弾力性のある止め輪により、ネジをしっかりと保持することができ、チューブを機械による摩耗から守ります。保持機能により、片手でしか作業できない狭いスペースに最適です。

ヴェラが開発した保持機能は、オリジナルのトルクス先端形状で、刃先とネジの間に表面圧力が生じネジをドライバーにがっちりとホールドできます。

ボールロックにより、ネジをしっかりと固定することができます。保持機能により、片手でしか作業できない狭いスペースに最適です。

8100 SBオールインZyklop Speedラチェットセット、3/8"ドライブ、
35点
サイクロップスピードラチェット 3/8"



セット内容:

8000 B サイクロップスピードラチェット3/8", 3/8" x 199 mm

 05003550001 1x 3/8" x 199 mm



8794 B 首振りエクステンションバー 3/8", 3/8" x 76 mm

 05003584001 1x 3/8" x 76 mm



8796 LB 8796 3/8" ロング エクステンションバー ロックスイッチ、早回しスリーブ付, 3/8" x 200 mm

 05003592001 1x 3/8" x 200 mm



8790 HMB HF ソケット 3/8"保持機能, 6 x 29 mm

 05003740001 1x 6 x 29 mm

05003741001 1x 7 x 29 mm

05003742001 1x 8 x 29 mm

05003743001 1x 9 x 29 mm

05003744001 1x 10 x 29 mm

05003745001 1x 11 x 29 mm

05003746001 1x 12 x 29 mm

05003747001 1x 13 x 29 mm

05003748001 1x 14 x 29 mm

05003749001 1x 15 x 29 mm

05003750001 1x 16 x 29 mm

05003751001 1x 17 x 29 mm

05003752001 1x 18 x 29 mm

05003753001 1x 19 x 29 mm



8767 B HF トルクビットソケット 3/8"保持機能, TX 10 x 35 mm

 05003059001 1x TX 10 x 35 mm

05003060001 1x TX 15 x 35 mm

05003061001 1x TX 20 x 35 mm

05003062001 1x TX 25 x 35 mm

05003064001 1x TX 27 x 35 mm

05003066001 1x TX 30 x 35 mm

05003068001 1x TX 40 x 35 mm

05003070001 1x TX 45 x 38.5 mm

05003072001 1x TX 50 x 38.5 mm



8740 B HF 六角ビットソケット 3/8"保持機能, 3 x 35 mm

 05003030001 1x 3 x 35 mm

05003031001 1x 4 x 35 mm

05003033001 1x 5 x 35 mm

05003035001 1x 6 x 35 mm

05003037001 1x 7 x 38.5 mm

05003039001 1x 8 x 38.5 mm

05003041001 1x 9 x 38.5 mm

05003043001 1x 10 x 38.5 mm



ウェブリンク

https://products.wera.de/ja/ratchets_and_accessories_the_zyklop_ratchets_the_zyklop_ratchets_3_8_the_zyklop_speed_ratchet_3_8

Wera - 8100 SB All-in
05003536001 - 4013288225573

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

8100 SBオールインZyklop Speedラチェットセット、3/8"ドライブ、
35点
サイクロップスピードラチェット 3/8"



ナットエキストラクター, 43 x 14 mm
05050005001

1x 43 x 14 mm



マジックテープ 240, 240 x 50 mm

1x 240 x 50 mm



ウェブリンク

https://products.wera.de/ja/ratchets_and_accessories_the_zyklop_ratchets_the_zyklop_ratchets_3_8_the_zyklop_speed_ratchet_3_8

Wera - 8100 SB All-in
05003536001 - 4013288225573

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de